



# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

### Données du produit

Informations générales		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Culot	G4 [G4]	<b>Fonctionnement et électricité</b>	
Durée de vie nominale	15 000 h	Fréquence linéaire	- Hz
Nombre de cycles d'allumage	50 000	Fréquence d'entrée	- Hz
Type de lampe	LED	Consommation électrique	0,9 W
Conforme à RoHS	Oui	Courant lampe (nom.)	140 mA
<b>Données techniques de l'éclairage</b>		Puissance équivalente	10 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Flux lumineux	110 lm	Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Désignation de la couleur	Blanc (WH)	Facteur de puissance (fraction)	0,5
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K	Tension (nom.)	12 V
Efficacité lumineuse (nominale)	122,00 lm/W		
Cohérence des couleurs	<6		
Indice de rendu de couleur (IRC)	80		

# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## Température

Température maximale du produit (nom.)	51 °C
--	-------

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	Capsule
-------------------	---------

## Approbation et application


Adapté à l'éclairage d'accentuation	Non
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	1 kWh

## Données du produit

Nom du produit de la commande	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830
-------------------------------	-------------------------------------



Nom de produit complet	CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830
Code EOC	871869679306000
Code de commande	79306000
Code 12NC	929001844002
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696793060
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696793077

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830	14,5 mm	38 mm

## Données photométriques




Accent Lighting Spots - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830


# Lampes CorePro LEDcapsule G4 et GY6.35

## Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

## Durée de vie



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 0.9-10W G4 830

