

CorePro LED PLL

CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11

Philips CorePro LED PLL is de ideale oplossing voor het opwaarderen van downlights en armaturen in diverse algemene verlichtingstoepassingen. Deze oplossing integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp en levert zo een aanzienlijke energiebesparing met een levensduur die twee keer zo lang is als alternatieve fluorescentielampen.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (min.)	
Lampvoet	2G11 [2G11]		400 mA
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Schakelcyclus	50.000X	Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
B50L70	30000 h	Power Factor (nom.)	NA
		Spanning (nom.)	53-77 V
Eisen aan armatuurontwerp		Temperatuur	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]	T-omgeving (max.)	45 °C
Bundelhoek (nom.)	160 °	T-omgeving (min.)	-20 °C
Lichtstroom (nom.)	3400 lm	T-opslag (max.)	65 °C
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3400 lm	T-opslag (min.)	-40 °C
Opgegeven bundelbreedte	160 °	T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K	Regelsystemen en Dimmers	
Kleurconsistentie	<6	Dimbaar	Nee
Kleurweergave-index (nom.)	83	Goedkeuring en Toepassing	
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Energiebesparend product	Yes
Ingangsfrequentie	20000-70000 Hz	Goedkeuringsmerktokens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Power (Rated) (Nom)	24 W		
Lampstroom (max.)	600 mA		

CorePro LED PLL

Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871869682841000
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11
EAN/UPC - Product	8718696828410
Bestelcode	82841000

Local Code	82841000
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001920502
Netto gewicht (per stuk)	0,160 kg



Maatschets



TLED PLL 55W 24-55W 3400lm 4000K 2G11 ND

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLL CorePro LED PLL HF 24W 840 4P 2G11	37,6 mm	17 mm	453 mm	528,5 mm	535,1 mm


Fotometrische gegevens



General Uniform Lighting
Fotometrische gegevens LED
Datasheet Philips Lighting NV Page 11

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 840 24D ND



CorePro LED PLL

Levensduur




LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND



LEDtube CorePro PLL HF 24W 2G11 830 24D ND

