

Classic filament LEDbulbs

CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E27 [E27]
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Conformità a RoHS EU	Sì

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Flusso luminoso	2.452 lm
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura del colore correlata	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	144,00 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz

Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	17 W
Corrente lampada (Nom)	140 mA
Potenza equivalente	150 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,56
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	60 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A67 [A 67 mm]

Classic filament LEDbulbs

Approvazione e applicazione


Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	17 kWh
Numero di registrazione EPREL	374867

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827
	CL
Nome completo prodotto	CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827
	CL



Full EOC	871869965784000
Codice d'ordine	65784000
Codice materiale (12NC)	929002055002
Codice locale	PHILED150
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718699657840
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8718699657857

Disegno tecnico



Product	D	C
CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL	70 mm	128 mm

Fotometrie




General uniform lighting - CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL

Light Distribution Diagram - CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL


Classic filament LEDbulbs

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL

Durata



Lumen Maintenance Diagram - CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL



Life Expectancy Diagram - CLA LEDBulb ND 17-150W A67 E27 827 CL

