

PHILIPS

Trousse de démarrage :
4 ampoules intelligentes E26
(60 W)

Ambiance blanche Hue

Jusqu'à 800 lumens*

4 ampoules E26

Pont inclus



046677471996



Éclairage intelligent facile

Cette trousse de démarrage à ambiance blanche Philips Hue contient quatre ampoules et un pont. Elle peut vous aider à vous endormir ou à vous réveiller en douceur. Trouvez l'ambiance qu'il vous faut grâce à un éventail de lumières blanches, de la lumière froide du jour aux blancs chauds et calmants. Aussi puissante qu'une ampoule de 60 W.

Éclairez votre vie

- Réveillez-vous et endormez-vous naturellement
- Créez votre ambiance avec une lumière naturelle allant d'une intensité froide à chaude
- Détendez-vous, lisez et concentrez-vous ou faites le plein d'énergie grâce aux ambiances lumineuses
- Détente
- Lecture
- Concentration
- Stimulation

Commande facile et confort

- Commandes intelligentes, à la maison comme à l'extérieur
- Réglez les minuteries pratiques
- Gradation sans installation
- Commande vocale

Caractéristiques

Réveillez-vous et endormez-vous



Philips Hue vous aidera à sortir du lit comme vous le voulez et à démarrer votre journée en vous sentant bien reposé. La luminosité de la lumière augmentera progressivement, imitant l'effet du lever du soleil, et vous aidera à vous réveiller naturellement au lieu d'être surpris par la sonnerie d'un réveil. Commencez la journée du bon pied. Le soir, la lumière blanche chaleureuse vous aidera à vous détendre, à vous relaxer et à préparer votre corps en vue d'une bonne nuit de sommeil.

Créez votre ambiance



Réglez la bonne ambiance pour n'importe quel moment et décorez votre maison avec lumière blanche allant d'une intensité froide à chaude. Profitez de styles différents tout au long de l'année, qu'il s'agisse d'une lumière blanche éclatante qui vous rappelle une douce brise, de la lumière blanche chaude du soleil d'été ou de la lumière froide glaciale du jour en hiver.

Lumière pour vos routines quotidiennes

La lumière influe sur notre humeur et le comportement. Philips Hue vous aide à personnaliser vos habitudes quotidiennes afin de les rendre plus agréables. Oubliez votre café du matin et mettez-vous en condition pour la journée qui s'annonce grâce à une lumière blanche fraîche et brillante qui stimulera votre corps et votre esprit. Restez concentrés avec une lumière blanche brillante réglée avec précision, ou allongez-vous et relaxez sous une douce lumière blanche qui rendra vos fins de journées particulièrement agréables.

Détente



Mettez-vous à l'aise et détendez-vous avec une lumière blanche suave et terminez ainsi la journée comme il faut. Une lumière blanche relaxante vous aidera à vous détendre le soir et à mieux dormir la nuit.

Lecture



Plongez dans votre livre préféré pendant des heures grâce à Philips Hue qui vous fournit la lumière blanche qui convient à une soirée de lecture parfaite.

Concentration



Restez concentré avec une lumière blanche réglée avec précision. Elle peut vous aider à mieux travailler sans vous laisser distraire, que vous étudiez un examen, travailliez de la maison ou cherchez la tenue parfaite pour être sur votre 36.

Stimulation




Oubliez votre café du matin et mettez-vous en condition pour la journée qui s'annonce grâce à une lumière blanche fraîche et brillante qui stimulera votre corps et votre esprit. L'ambiance parfaite pour les réveils un peu durs et les baisses de régime.

Commandes intelligentes, à la maison comme à l'extérieur




Grâce aux applications Philips Hue pour Android et iOS, vous pouvez commander à distance votre éclairage où que vous soyez. Assurez-vous que vous n'avez pas oublié d'éteindre vos lumières avant de quitter la maison, et rallumez-les si vous travaillez tard.

Minuteries pratiques



Philips Hue peut faire croire que vous êtes chez vous lorsque vous ne l'êtes pas en utilisant la fonction de programmation de l'application. Réglez l'allumage à une heure prédéfinie et retrouvez ainsi une maison toujours illuminée à votre retour. Vous pouvez même régler les lampes en fonction de chaque pièce. Et vous pouvez laisser vos lampes s'éteindre progressivement durant la nuit, de sorte que vous n'avez jamais à vous en soucier avant d'aller dormir.

Gradation sans installation



Faites l'expérience garantie d'une gradation fluide avec Philips Hue. Pas trop éclairé. Pas trop sombre. Juste parfait. Vous n'avez besoin ni de câbles, ni d'un électricien, ni d'installation.

Commande vocale



Philips Hue fonctionne avec Alexa d'Amazon, HomeKit d'Apple, et Google Home, alimenté par Google Assistant, pour vous permettre de commander vocalement vos lumières. Éteignez ou allumez vos lumières. Atténuez-les à la luminosité voulue pour une ambiance parfaite. Vous pouvez même rappeler des ambiances précédentes, changer les couleurs et bien plus encore, le tout sans lever un doigt.

Spécifications

Dimensions de l'ampoule

- Dimensions (l x h x p): 62x112

Conception et finition

- Couleur: Blanc

Environnement

- Humidité de fonctionnement: 5 % <math><H<95\%</math> (sans condensation)
- Température de fonctionnement: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ à $45\text{ }^{\circ}\text{C}$

fonction supplémentaire/accessoire inclus

- Intensité variable avec l'appli et l'interrupteur Hue: Oui

Garantie

- 2 ans: Oui

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677471996

Service

- Garantie: 2 ans

Fiche technique

- Flux lumineux de 4 000 K: 806 lm
- Poids: 78
- Technologie d'ampoule: DEL
- Flux lumineux de 2 700 K: 570 lm

Pont

- Bande de fréquences: 2400~2483.5 MHz
- Hauteur: 26 mm
- Longueur x Largeur: 88 x 88 mm
- Nombre max. d'accessoires: 12
- Nombre max. d'ampoules: 50
- Possibilités de montage: Bureau, Mur
- Bloc d'alimentation: 100 à 240 V c. a./50 Hz à 60 Hz
- Consommation: 250mA max
- Diamètre: 3,5 in
- Hauteur: 1 in
- Longueur x Largeur: 3.5 x 3.5 in

L'ampoule

- Luminosité: 800
- Température de couleur: 2200K-6500K
- Diamètre: 62 mm
- Culot: E26
- Forme: A19
- Hauteur: 109 mm
- Tension d'alimentation: 110V-130V
- Durée de vie: 25 000 h
- Flux lumineux: Lumière blanche chaude à froide
- Flux lumineux: 806 lm à 4 000 K
- Puissance maximale en fonctionnement: 10 W
- Puissance maximale en mode veille: 0,1 W
- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Facteur de puissance: >0.7
- Durée de vie nominale: 25 000 h
- Mise à jour du logiciel: Oui
- Démarrage: Flux lumineux complet instantané
- Puissance: 10 W
- Équivalence en watts: 60 W
- Diamètre: 2,4 in
- Hauteur: 4,3 in
- Protocole de communication: Zigbee
- Mise à jour du logiciel: Lors de la connexion au pont Hue

L'interrupteur

- Indice de protection: IP 20

Contenu de l'emballage

- Pont: 1
- Câble réseau Ethernet: 1
- Ampoules Hue: 4
- Gradateur Hue: No
- Interrupteur Hue Tap: No
- Bloc d'alimentation: 1

Systèmes pris en charge

- compatible avec HomeKit: Yes
- Application Philips Hue: iOS 15 et version ultérieure, Android 10.0 et version ultérieure
- Assistants vocaux: Amazon Alexa, Apple HomeKit (par Hue Bridge), Assistant Google, Microsoft Cortana (par Hue Bridge)

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677471996
 - Poids net: 0,71 kg
 - Poids brut: 1,07 kg
 - Hauteur: 21 cm
- Longueur: 11,6 cm
 - Largeur: 21 cm
 - Numéro de matériau (12NC): 929001199875



Date de publication :
2023-11-08
Version: 0.469

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.