

# PHILIPS

## โคมไฟเพดาน

31110 MOIRE 65K CEILING 17W

สีขาว

LED



31110/31/C4



## ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างทั่วไป เพื่อบ้านที่สดใส

โคมไฟเพดาน LED แสงสีขาวของ Philips Essential Moire สร้างแสงสว่างให้กับห้องของคุณด้วยแสงที่นุ่มนวลด้วยไฟ LED ในตัวที่ใช้งานได้ยาวนานด้วยตัวช่วยกระจายแสงสี่เหลี่ยมที่คุณภาพสูง เหมาะสำหรับการสร้างแสงสว่างให้กับพื้นที่ทั่วไป

### ใช้งานง่าย

- ผิวสัมผัสเรียบลื่นทำความสะอาดง่าย

### เอฟเฟกต์แสง

- กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง

### โซลูชันแสงสว่างที่ยั่งยืน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด

### อายุการใช้งานยาวนาน

- อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด 20,000 ชั่วโมง

### การประหยัดไฟ

- ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้
- LED ติดตั้งในตัว เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
- ประหยัดไฟ 80%

# ไฮไลท์

## บำรุงรักษาง่าย



## กระจายแสงสว่างอย่างทั่วถึง



## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดพร้อมประสิทธิภาพที่วางใจได้ ที่ยึดคอมไฟ Philips SmartSpot ใช้ไฟ LED กำลังสูงที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง และให้กำลังส่องสว่างที่ดีที่สุด

## อายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัด



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณสามารถวางใจได้ หลอดไฟ LED ของ Philips มีอายุการใช้งานยาวนานเต็มพิกัดอย่างน้อย 20,000 ชั่วโมง (เท่ากับ 20 ปี เมื่อเฉลี่ยการใช้งาน 3 ชม. ต่อวัน เปิด/ปิดสวิตช์อย่างน้อย 13,000 ครั้ง) คุณจึงสบายใจได้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้บรรยากาศของแสงที่เหมาะสมในบ้านของคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟสูงสุด 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน คู่มาค่าและประหยัดเงินไปหลายปี ลดค่าไฟและเริ่มการออมได้แล้ววันนี้

## แหล่งกำเนิดแสง LED ติดตั้งในตัว



แหล่งกำเนิดแสงที่คุณเชื่อถือได้ ด้วยแหล่งกำเนิดแสง LED ที่ติดตั้งในตัว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษาหรือการเปลี่ยนหลอดไฟ และยังให้แสงสว่างบริสุทธิ์โดยรอบในบ้านคุณ

## ประหยัดไฟ 80%



ประหยัดไฟ 80% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟรุ่นมาตรฐาน

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: สีเหลี่ยมผืนผ้า

## การออกแบบและตกแต่ง

- สี: สีขาว
- วัสดุ: โลหะ/พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

**มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย**

- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- Centerpiece: ได้

**คุณลักษณะการส่องสว่าง**

- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสีนของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- เวลาออร์มอ็อปจนถึงส่องสว่าง 60%: <2

**อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด**

- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ประโยชน์ใช้สอย
- สไตล์: ประโยชน์ใช้สอย
- ประเภท: โคมไฟเพดาน
- สบายตา: ไม่มี

**คุณลักษณะอื่นๆ**

- กระแสของหลอดไฟ: 150 mA
- ประสิทธิภาพ: 64 lm/W

**การใช้พลังงาน**

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- ความสูง: 7 cm
- ความยาว: 32 cm
- น้ำหนักสุทธิ: 0.53 kg
- ความกว้าง: 32 cm

**บริการ**

- รับประกัน: 1 ปี

**ข้อมูลทางเทคนิค**

- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ที่ยึดหลอดไฟลูเมนเอาต์พุตรวม: 1600
- สีของแสงไฟ: 6500
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220-240 V
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: ไม่มี
- LED: ได้
- LED ติดตั้งในตัว: ได้
- จำนวนหลอดไฟ: 1
- มีหลอดไฟวัตต์: 17
- หลอดไฟสำหรับเปลี่ยนที่มีวัตต์สูงสุด: 17 W
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส I

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 6947830435548
- น้ำหนักสุทธิ: 0.530 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.992 g
- ความสูง: 41.800
- ความยาว: 8.900
- ความกว้าง: 41.800
- เลขที่วัสดุ (12NC): 915004575502



วันที่ออก: 2023-11-10  
เวอร์ชัน: 0.442

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)