

# PHILIPS

Lampă de plafon

Func ional

Twirly 2700 K

alb

LED



31815/31/16



## Decora i-vă casa cu lumină

Conferi i camerei un aspect natural cu această lampă de plafon Philips myLiving Twirly LED. Răspândește o lumină caldă difuză, care iluminează fiecare col al camerei și se poate folosi atât pe perete, cât și pe plafon.

### Solu ii de iluminat durabile

- Economie de energie
- Lumină LED de înaltă calitate
- Durată de via ă îndelungată de până la 15 de ani
- Lumină albă caldă
- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

### Caracteristici speciale

- Adecvat pentru montarea pe perete și pe tavan

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Perfectă pentru relaxare și socializare
- Crea i o atmosferă modernă și primitoare

# Repere

## Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Lumină LED de înaltă calitate



Tehnologia cu LED-uri, integrată în această lampă Philips, este o soluție dezvoltată în mod unic de către Philips. Având o aprindere instantanee, aceasta permite o generare optimă a luminii și aduce culori vii în casa ta.

## Durată de viață îndelungată



O sursă de lumină în care poți avea încredere. LED-urile integrate, utilizate în acest corp de iluminat Philips vor dura până la 15,000 de ore (care echivalează cu 15 de ani în cazul unei utilizări medii de 3 ore/zi, cu un număr de cel puțin 13,000 de cicluri de pornire/oprire). Este atât de comod să te gândești că nu va trebui să te preocupe întreținerea sau de înlocuirea becului în timp ce te bucuri de ambianța perfectă în locuința ta.

## Lumină albă caldă




Lumina poate avea diverse temperaturi de culoare, indicate în unități numite Kelvin (K). Lămpile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină mai caldă și mai intimă, în timp ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină mai rece și mai energizantă. Această lampă Philips oferă o lumină albă, caldă, pentru o atmosferă intimă.

## Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

## Instalarea pe perete și pe tavan



Poți instala această lampă atât pe perete cât și pe tavan, exact așa cum dorești.

## Perfectă pentru relaxare și socializare

Camera de zi este sufletul oricărui cămin - un loc unde familia se adună pentru a se relaxa și unde musafirii socializează. Iluminarea pentru camera de zi și pentru dormitor trebuie să fie flexibilă și ușor de reglat pentru diferite tipuri de utilizare pe perioada zilei. Poziționarea atentă a diferitelor surse de lumină și jocul cu straturile de lumină ajută la crearea unui sentiment de spațiu și oferă camerei o senzație călduroasă și primitoare.

## Creeți o atmosferă modernă

Această lampă este concepută pe baza celor mai recente gusturi, tendințe și stiluri de viață, pentru a se potrivi fără efort în decorul dvs. și pentru a defini ambianța localizată pe care vă așteptați să o găsiți întotdeauna.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: metal, plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Garanție de 5 ani pentru modulul LED: Da
- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Se potrivește perfect pentru instalarea pe perete și plafon: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie
- Stil: Contemporan
- Tip: Lampă de plafon
- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 142 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,47 kg
- Înălțime: 6,5 cm
- Lungime: 34,7 cm
- Lățime: 34,7 cm

## Service

- Garanție: 5 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 20.000 ore
- Sursă de lumină echivalentă cu un bec tradițional de: 102 W
- Diametru: 347 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1700
- Tehnologie bec: LED, 240 V
- Culoare lumină: 2700
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 17
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I
- Număr de surse de lumină: 1

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696122846
- Greutate netă: 0,47 kg
- Greutate brută: 0,75 kg
- Înălțime: 6,7 cm
- Lungime: 39,4 cm
- Lățime: 39,4 cm
- Număr material (12NC): 915004571401



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.458

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)