

PHILIPS

Adore spegellampa för badrum


Hue White ambiance

Dimmer switch medföljer

Integrerad LED-belysning

White

Smart styrning med Hue bridge*



34029/31/P7



Ljus för alla tillfällen

Den klassiska slimmade designen hos Philips Hue White Ambiance Adore spegellampa passar i all badrumsinredning. Styr ljusinställningarna med Hue Dimmer switch för att få energi, koncentrera dig, läsa och slappna av. Ställ in perfekt ljus när du ska sminka dig eller när du gör dig redo för det där speciella tillfället. Placera armaturen horisontellt över spegeln och montera två vertikalt på varje sida för den bästa atmosfären.

Oändliga möjligheter

- Vattentät smart belysning för badrum
- Trådlös styrning med Hue Dimmer switch
- Njut av den rätta smarta belysningen för dagliga uppgifter

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Komplett styrning från en smart enhet med Hue Bridge

Funktioner

Vattentät för badrum



Philips Hue Adore-serien med smarta badrumslampor har testats noggrant för att säkerställa att de är vattentäta, vilket gör dem perfekta för fuktiga miljöer. Alla Adore-badrumslampor uppfyller IP44-standarder.

Trådlös styrning




Med den batteridrivna Hue Dimmer switch kan du styra upp till 10 smarta ljuskällor samtidigt. Med strömbrytaren, som kan tas ner från fästet på väggen och användas som fjärrkontroll, kan du justera belysningen eller växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna.

Njut av den rätta smarta belysningen



Maximera effekten av dina dagliga rutiner med inställbart vitt ljus. Ställ in ljuset efter olika behov och stämningar i badrummet med en knapptryckning. Få energi på morgonen med kallt dagsljus, gör precisionsuppgifter med starkt ljus, få ett perfekt läsljus i badet eller få lite egentid i badkaret med varmt ljus.

Komplett styrning med Hue-bryggan



Anslut dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge och upplev systemets oändliga möjligheter.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: vit
- Material: syntet

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja
- Hue Switch: Ja

Övrigt

- Särskilt utformad för: Badrum
- Stil: Modern
- Typ: Väggbelysning
- EyeComfort: Ja

Produktens mått och vikt

- Höjd: 4,3 cm
- Längd: 67,5 cm
- Nettovikt: 0,780 kg
- Bredd: 11,6 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Livslängd upp till: 20 000 h
- Totalt ljusflöde för armatur: 1750 lm
- Lamptechnologi: 24 V
- Ljuskälla: 2 200–6 500 Hue White
ambiance
- Nätström: 50–60 Hz
- Dimbar armatur: Ja
- LED: Ja
- Inbyggd LED: Ja
- Antal ljuskällor: 1
- Wattstyrka på medföljande ljuskälla:
20 W
- Maximal wattstyrka på
ersättningslampa: 20 W
- IP-kod: IP44
- Skyddsklass: II – dubbelisolerad
- Styrsystemets utbytbart:
Styrsystem som inte kan bytas ut
- Ljuskällans utbytbart: LED-ljuskälla
som inte kan bytas ut

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718696170816
- Nettovikt: 0,780 kg
- Bruttovikt: 1,250 kg
- Höjd: 93,000 mm
- Längd: 163,000 mm
- Bredd: 733,000 mm
- Materialnummer (12NC):
915005739201



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.690

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com