

# PHILIPS

Spot încastrat

myLiving


DONEGAL

gri

LED



50391/99/PN



## Creează stilul de iluminat potrivit

Spoturile încastrate Donegal de la Philips sunt fabricate din materiale premium, care nu ruginesc și nu acumulează praf, pentru între inere fără efort. Alege becul cu LED Philips cu soclu GU10 care să se potrivească cu stilul spotului tău și care să asigure o lumină de calitate înaltă și de lungă durată.

### Caracteristici speciale

- Becul nu este inclus
- Înlocuire simplă a becurilor

### Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Material premium
- Fără praf, fără rugină

# Repere

## Becul nu este inclus

Această lampă nu este echipată cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințele tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

## Înlocuire simplă a becurilor

Noul inel ușor de utilizat permite instalarea fără efort a becurilor cu soclu GU10.

## Material premium

Acest spot încastrat este fabricat din materiale sintetice premium cu o finisare superioară a materialului. Acestea asigură durabilitatea și rezistența la flux luminos ridicat.

## Fără praf, fără rugină

Materialul de suprafață special, care nu acumulează praf și nu ruginește, al acestui spot încastrat minimizează acumularea prafului și asigură durata lungă de viață a produsului.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

## Design și finisaj

- Culoare: gri
- Material: materiale sintetice

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- Înlocuire simplă a becurilor: Da
- LED integrat: Nu
- Realizate numai pentru LED: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Diverse

- Concepută special pentru: Bucătărie
- Stil: Contemporan
- EyeComfort: Nu

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,112 kg
- Lungime de tăiere: 7.0 cm
- Lățime de tăiere: 7.0 cm
- Înălțime: 4,2 cm
- Lungime: 9 cm
- Distanță de încastrare: 10 cm
- Lățime: 9 cm

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 30.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: -
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: GU10
- Puterea becului inclus: -
- Putere maximă a becului de înlocuire: 5.5 W
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II
- Număr de surse de lumină: 1

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718696160886
- Greutate netă: 0,11 kg
- Greutate brută: 0,17 kg
- Înălțime: 158 mm
- Lungime: 53 mm
- Lățime: 103 mm
- Număr material (12NC): 915005423401



Data apariției: 2024-02-04  
Versiune: 0.969

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)