

PHILIPS

Bezprzewodowy zestaw
do przyciemniania E27

Hue White

1 x źródło światła E27

Ciepłe, białe światło

Możliwość przyciemniania

Przełącznik ściemniacza w
zestawie



8718696452523



Możliwość przyciemniania

Zacznij korzystać z bezprzewodowego zestawu do przyciemniania Philips Hue i ciesz się możliwością płynnego ściemniania światła bez użycia kabli. Działa natychmiast po zamontowaniu. Kontroluj moc źródła światła, używając regulatora przyciemniania lub podłącz wszystko do mostka Hue, aby uzyskać dostęp do dodatkowych inteligentnych funkcji.

Nieograniczone możliwości

- Rozjaśniaj i przyciemniaj światło
- Rozbuduj system oświetlenia o możliwość inteligentnej konfiguracji dzięki mostkowi Hue
- Umieść regulator przyciemniania w dowolnym miejscu
- Możliwość podłączenia do 10 inteligentnych świateł


Zalety

Rozjaśniaj i przyciemniaj światła



Regulator przyciemniania Philips Hue umożliwia dopasowanie intensywności światła do Twojego nastroju i wykonywanej czynności, poprzez łatwe przyciemnianie i rozjaśnianie oświetlenia.

Rozbuduj oświetlenie dzięki mostkowi Hue



Inteligentne oświetlenie podłączone do mostka Hue (* sprzedawany oddzielnie) staje się jeszcze bardziej wszechstronne. Umożliwia sterowanie oświetleniem z dowolnego miejsca wewnątrz domu lub poza nim. Dzięki niej można ustawiać regulatory czasowe, procedury oraz dodawać do systemu światła lub usuwać je z niego.

Montaż w dowolnym miejscu



Regulator przyciemniania Philips Hue, jeśli zamontujesz go na ścianie (lub każdej innej płaskiej powierzchni), może być używany jako zwykły wyłącznik światła z funkcją przyciemniania. Łatwy montaż zapewniają dołączone taśmy samoprzylepne i śruby. Możesz używać go także jako przenośny pilot do sterowania światłem, co zapewnia większy komfort i wygodę.

Możliwość podłączenia do 10 inteligentnych świateł



Bezprzewodowy regulator przyciemniania umożliwia podłączenie do 10 punktów światła (żarówek i lamp Philips Hue). Dzięki odpowiednim ustawieniom w aplikacji mobilnej Philips Hue możesz sterować wybranymi światłami naraz (w zależności od Twoich preferencji - zarówno wszystkimi jak i pojedynczą lampą czy żarówką).

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 113*62

Ochrona środowiska

- Wilgotność podczas eksploatacji: 5%<H<95% (bez skraplania)
- Temperatura podczas eksploatacji: Od -10°C do 45°C

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Zużycie energii

- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Waga: 67
- Technologia źródła światła: LED

Źródło światła

- Temperatura barwowa: 2700K
- Etykieta wydajności energetycznej: A +
- Oprawa: E27 screw base fitting
- Wygląd: A60
- Wysokość: 110 mm
- Napięcie wejściowe: 220V-240V
- Czas eksploatacji: 25 000 h
- Moc strumienia świetlnego: Ciepłe, białe światło
- Strumień świetlny: 800 lm
- Maksymalny pobór mocy: 9 W
- Maks. pobór mocy w trybie gotowości: 0.5 W
- Liczba cykli załączania: 50 000
- Współczynnik mocy: >0.5
- Trwałość znamionowa: 25 000 h
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: w przypadku podłączenia do mostka Hue
- Uruchamianie: Natychmiastowe pełne rozświetlenie
- Moc: 9 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Szerokość: 61 mm
- Protokół komunikacji: Zigbee
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Po połączeniu z mostkiem Hue Bridge

Przełącznik

- Zestaw z bateriami: 1 x CR2450
- Pasmo częstotliwości: 2400 – 2483.5 MHz
- Stopień ochrony IP: 20
- Czas eksploatacji: 50000 clicks
- Maksymalna liczba punktów świetlnych na przełącznik: 10 w przypadku braku połączenia z mostkiem Hue
- Minimalna żywotność baterii: 3 a
- Opcje montażowe: wolnostojący
- Funkcje specjalne: Nie dotyczy
- Głębokość przełącznika: 11 mm
- Wysokość przełącznika: 92 mm
- Szerokość przełącznika: 35 mm
- Głębokość płytki naściennej: 14 mm
- Wysokość płytki naściennej: 115 mm
- Szerokość płytki naściennej: 70 mm
- Waga z płytką naścienną: 67 g
- Waga przełącznika: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Zawartość opakowania

- Żarówki Hue: 1
- Regulator przyciemniania Hue: 1

Obsługiwane wersje

- Zgodne z HomeKit: Yes
- iOS: 7 or later
- Aplikacja Philips Hue: Android 7.0 i nowsze
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.642

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblem Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com