

PHILIPS

Lineárna trubica
(stmievateľná)

LED

14 W (100 W)

R7s

Chladné biele svetlo

Možnosť stmievania



8718696578759



Stmievateľná lineárna LED žiarovka s 300- stupňovým lúčom

Táto moderná lineárna LED žiarovka predstavuje ideálnu náhradu halogénových žiaroviek R7S, pričom jej energetická účinnosť je oveľa vyššia.

Svetlo vysokej kvality

- Naučte sa niečo o svetle
- Chladné biele svetlo

Rozhodnite sa pre udržateľné riešenie

- Bez UV a IR žiarenia
- Žiarovky s dlhou životnosťou – vydržia až 15 rokov
- Šetrnejšia voči peňaženke aj voči planéte

Svetlo za hranicami osvetlenia

- Možnosť stmievania

Hlavné prvky

Naučte sa niečo o svetle



Farebná teplota: Svetlo môže mať rôznu farebnú teplotu, ktorá je vyjadrená v kelvinoch (K). Žiarovky s nižšou hodnotou kelvinov vyžarujú teplé a jemnejšie svetlo, zatiaľ čo tie s vyššou hodnotou vyžarujú studenšie a povzbudzujúcejšie svetlo. Index podania farieb (CRI) sa používa na opis efektu, ktorý má svetelný zdroj na vzhľad farieb. Prirodzené slnečné svetlo má hodnotu CRI 100. Hodnota CRI žiaroviek LED od spoločnosti Philips je vždy vyššia ako 80, vďaka čomu sú farby verné a prirodzené.

Chladné biele svetlo



Táto žiarovka s farebnou teplotou 4 000 K vydáva mimoriadne chladné, svieže a iskrivé svetlo.

Bez UV a IR žiarenia




Nevyžaruje žiadne infračervené svetlo, takže nevzniká žiadne teplo. Takisto nevyžaruje ani žiadne ultrafialové svetlo. To všetko znamená, že toto svetlo nespôsobuje blednutie textílií ani žiadnych iných materiálov.

15 000-hodinová priemerná výdrž



Vďaka výdrži až do 15 000 hodín už nemusíte tak často vymieňať žiarovky a môžete si užívať toto dokonalé riešenie na osvetlenie aj viac ako 15 rokov.

Úspora až 80 % energie



Technológia LED šetrí až 80 % energie v porovnaní so štandardnou žiarovkou. Investícia do jej kúpy sa vám vráti a každý rok vám bude šetriť peniaze. Prispieva tiež k ochrane životného prostredia.

Možnosť stmievania

Túto žiarovku možno použiť s väčšinou stmievačov a vytvoriť tak požadovanú atmosféru s plynulým stmievaním až na úroveň 10 % plného osvetlenia. Uistite sa pomocou tabuľky kompatibility stlmiteľnosti, či sa váš stmievač môže používať s touto žiarovkou.

Technické údaje

Vlastnosti

- Tvar: Reflektorové
- Možnosť stmievania: áno
- Tvar svetelného zdroja: Nesmerový reflektor
- Päťka: R7s

Rozmery žiarovky

- Výška: 11,8 cm
- Šírka: 2,9 cm

Životnosť

- Priemerná životnosť (pri používaní 2,7 hod. denne): 15 rok (roky)
- Koeficient zachovania svetelného toku: 0.7
- Nominálna životnosť: 15 000 h
- Počet spínacích cyklov: 50 000

Vlastnosti svetla

- Použitie: Vysoký jas
- Index podania farieb (CRI): 80
- Teplota farieb: 4000 K
- Kategória farby svetla: Chladné biele svetlo
- Nominálny svetelný tok: 1800 lm
- Doba spustenia: <0.5 s
- Doba zahriatia na 60 % svetelného výkonu: Okamžitý plný svetelný výkon

Iné vlastnosti

- Prúd: 74 mA

Informácie na balení

- Rad produktov: EyeComfort

Spotreba energie

- Faktor účinnosti: 0.8
- Napätie: 220-240 V
- Výkon vo wattoch: 14 W
- Ekvivalent výkonu vo wattoch: 100 W
- Označenie energetickej účinnosti (EEL): A++

Rozmery a hmotnosť výrobku

- Dĺžka: 11,8 cm

Menovité hodnoty

- Menovitá životnosť: 15 000 h
- Menovitý výkon: 14 W

Technické špecifikácie

- Frekvencia: 50-60 Hz

Rozmery a hmotnosť balenia

- EAN/UPC – produkt: 8718696578759
- Netto hmotnosť: 0,095 kg
- Brutto hmotnosť: 0,109 kg
- Výška: 16,600 cm
- Dĺžka: 3,550 cm
- Šírka: 10,000 cm
- Materiál krytu (12NC): 929001243858



Dátum vydania: 2023-11-10
Verzia: 0.645

© 2023 Signify Holding. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com