

# PHILIPS

## Halogen-Reflektor

### Halogen-Spot 12V

20 W

GU4-Sockel

Warmweiß

Dimmbar



8718696588680



## Atemberaubende Akzentbeleuchtung

Philips Halogen-Spots bieten gerichtetes Halogenlicht in natürlichen, leuchtenden Farbtönen. Diese Halogenlampen wurden speziell zur Abgabe konzentrierter Lichtstrahlen entwickelt, mit denen Sie helle Akzente in Ihrem Zuhause setzen können. Zudem sind sie dimmbar.

### Überragende Lichtqualität

- Kühler Lichtstrahl für wärmeempfindliche Objekte
- Dekorative Akzentbeleuchtung

### dimmbar

- Beste Dimmleistung für eine behagliche Atmosphäre

### Für Umwelt und Geldbeutel die richtige Wahl

- Doppelt so lange Lebensdauer wie eine herkömmliche Lampe

# Besonderheiten

## Kühler Lichtstrahl

Die niedrigere Temperatur auf der Vorderseite der Philips Lampe im Vergleich zu einer herkömmlichen Reflektor-Glühlampe minimiert die Auswirkungen von Hitze auf wärmeempfindliche Objekte.

## Beste Dimmbarkeit

Diese Lampe kann mit allen Dimmern verwendet werden und kann nicht nur das Licht auf 0 % herunterdimmen, sondern auch die gleiche behagliche Atmosphäre schaffen, die Sie von Standardlampen gewohnt sind.

## Dekorative Akzentbeleuchtung



Dieser Philips Spot wurde für gerichtetes, helles Licht konzipiert. Verwenden Sie ihn zur Akzentuierung besonderer Gegenstände, oder kombinieren Sie mehrere Spots für die allgemeine Beleuchtung Ihres Zuhauses.

## Doppelte Lebensdauer



Diese Lampe hält zweimal so lange wie eine Standardlampe. Sie ersetzt also zwei Lampen und erspart Ihnen so Aufwand und Kosten. Die Lebensdauer basiert auf einer durchschnittlichen Nutzung von 2,7 Std. pro Tag bzw. 1000 Std. pro Jahr.

# Daten

## Eigenschaften

- dimmbar: Ja
- Lampenform: Gerichteter Spot
- Sockel: GU4
- Technologie: Halogen

## Lampenabmessungen

- Durchmesser: 35 mm
- Höhe: 40 mm
- Breite: 35 mm

## Lebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 4 a
- Lichtstromerhalt: 0.8
- Nominelle Nutzlebensdauer: 4.000 Stunde(n)
- Anzahl der Schaltzyklen: 16.000

## Lichteigenschaften

- Anwendung: Akzentuierte Beleuchtung
- Abstrahlwinkel: 30 Grad
- Farbwiedergabeindex (CRI): 100
- Farbtemperatur: 3000 K
- Lichtfarben-Kategorie: Warmweiß
- Nomineller Lichtstrom: 205 lm
- Startzeit: 0 s
- Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind: Sofort volle Lichtleistung

## Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 1
- Spannung: 12 - 24 V
- Wattleistung: 20 W
- Energieeffizienzlabel (EEL): B

#### Nennwerte

- Nennabstrahlwinkel: 30 Grad
- Nennlebensdauer: 4.000 Stunde(n)
- Nennlichtstrom: 205 lm
- Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 500 cd
- Nennleistung: 20 W

#### Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718696588680
- Nettogewicht: 0,026 kg
- Bruttogewicht: 0,036 kg
- Höhe: 12,000 cm
- Länge: 4,700 cm
- Breite: 14,000 cm
- Materialnummer (12NC): 925721617101



Ausstellungsdatum:  
2023-11-07  
Version: 0.628

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)