

PHILIPS

Bec

LED

8 W (60 W)

E27

Lumină albă rece/albă caldă

One bulb
two light colors



8718696598375



Un bec. Comutatorul dvs. Două setări de culoare.

Schimbă ambianța camerei tale pentru a corespunde activității din acel moment. Cu becul cu LED Philips SceneSwitch, poți schimba cu ușurință setarea de la lumină albă caldă la o lumină rece și energizantă. Tot ce ai nevoie este întrerupătorul existent.

Lumină de înaltă calitate

- Află despre lumină
- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Lumină dincolo de iluminare

- Nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară
- Restabilește setările lămpii la starea implicită din fabrică
- Culoarea luminii se schimbă la acționarea întrerupătorului de perete

Repere

Află despre lumină



Temperatura de culoare: lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, măsurate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, mai relaxantă, în vreme ce acelea cu o valoare Kelvin mai mare produc o lumină rece, mai energizantă. IRC: indicele de redare a culorilor (IRC) este folosit pentru a descrie efectul unei surse de lumină asupra aspectului culorii. Lumina naturală a soarelui are un indice IRC de 100. Indicele IRC al becurilor cu LED de la Philips este întotdeauna mai mare de 80, ceea ce asigură un aspect real și natural al culorilor.

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore




Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 80%



Tehnologia cu LED economisește până la 80% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Plug and play



Asigură o varietate de scenarii de lumină extraordinare, gata de a fi folosite, pentru a corespunde nevoilor și stărilor dvs. de spirit diferite. Inteligența se află în becul propriu-zis, deci nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară. Este suficient să înlocuiești becul cu acest bec SceneSwitch și poți comuta între diferite scenarii, la o acționare a întrerupătorului de perete existent. Cel mai mic nivel de investiții și de efort necesar pentru a vă bucura de cel mai ridicat nivel de confort. Acum poți schimba cu ușurință ambianța, pentru a corespunde activității dvs. și stării de spirit din acel moment.

Resetare (SceneSwitch)



Dacă se folosesc mai multe lămpi și acestea nu mai sunt sincronizate, pur și simplu comută întrerupătorul (pornește-l și oprește-l din nou în timp de 1 secundă) pentru a aduce setările lămpii la starea implicită din fabrică.

Două culori de lumină (SceneSwitch)

Acționați întrerupătorul pentru a schimba ambianța de la o lumină similară luminii naturale la o lumină

caldă, mai intimă, care vă ajută să vă relaxați și să vă bucurați de moment. Acum puteți personaliza cu ușurință camera pentru o varietate de activități

sau o puteți adapta pentru a corespunde stării dvs.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Mat

Dimensiunile becului

- Înălțime: 11,1 cm
- Greutate: 0,052 kg
- Lățime: 6,1 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 100.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700/4000 K
- Categorie culoare lumină: Lumină albă rece/albă caldă
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 78 mA
- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- Familie de produse: SceneSwitch, Confort pentru ochi

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 8 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11,1 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Putere nominală: 8 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.696

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com