

PHILIPS

Spotti

LED


1,5–3,5–5 W (5–20–50 W)

GU10

Ei himmennettävä



8718696710937



Vaihda valoasetusta lamppua vaihtamatta

Joskus täydellisen tunnelmavalaistuksen luominen on tärkeää. Philipsin SceneSwitch LED -spottilampun avulla voit muuttaa valaistusta helposti nykyisellä valokatkaisijalla. Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Ei ultravioletti- tai infrapunasäteilyä
- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Täydellinen korostusvalaistukseen

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Kolme valoasetusta: 2700 K, 2500 K ja 2200 K
- Lamppu muistaa viimeisimmän valoasetuksesi
- Palauta lampun tehdasasetukset

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Ei ultravioletti- tai infrapunasäteilyä




Valo koostuu vain näkyvästä valosta ilman infrapuna- ja ultraviolettisäteilyä. Valo ei siis säteile lämpöä, eikä haalista kankaita tai muita kohteita.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolempuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Täydellinen korostusvalaistukseen



Tätä nykyaikaista laajalla valon lähtökulmalla (36 astetta) varustettua LED-spottia, jossa on suunnattu valonlähtö, voidaan käyttää niin korostusvalaistukseen kuin yleisvalaistukseenkin. Se soveltuu ihanteellisesti upotettaviin valaisimiin, kiskoalaisimiin sekä keittiöiden, keittiösaarekkeiden, olohuoneiden ja ruokailuhuoneiden valaistukseen.

Kolme valoasetusta

Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Matalan Kelvin-arvo lamput tuottavat lämpimän kotoisaa valoa, kun taas korkean Kelvin-arvon valo virkistää ja auttaa jaksamaan. Uusilla SceneSwitch-lampuilla voit helposti vaihtaa käytännöllisestä valaistuksesta kotoisaan lämminsävyiseen valoon. Valittavat valotehoasetukset ovat 100 %, 40 % ja 10 %. Nyt voit helposti muokata huoneen valaistuksen tilanteeseen tai mielialaasi sopivaksi.

Automaattinen SceneSwitch-muistitoiminto



SceneSwitch-lampussa on sisäänrakennettu muistisiru, joka

tallentaa viimeisimmän valoasetuksesi, kun valo on sammutettuna vähintään 6 sekunnin ajan. Jos et vaihtelee valoasetuksiasi usein, lempiasetuksesi on aina valmiina, kun kytket lampun uudelleen päälle.

SceneSwitchin nollaus



Jos käytössäsi on useita synkronoimattomia lamppuja, voit palauttaa tehdasasetukset kytkemällä valot päälle ja sammuttamalla ne välittömästi.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Muoto: Spotti
- Himmennettävä: ei
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10

Polttimon mitat

- Korkeus: 5,4 cm
- Leveys: 5 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 2200-2500-2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin / erittäin lämmin / todella lämmin
- Valovirta: 345 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lamppuluokituksen riskiryhmä: RG1
- Lampun virta: 43 mA

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: SceneSwitch, EyeComfort

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 1,5, 3,5, 5 W
- Tehon vastaavuus: 5-20-50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 5,4 cm

Mitoitusarvot

- Mitoitusteho: 1.5-3.5-5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz

