

PHILIPS

Faretto

LED


1,5-3,5-5W (5-20-50W)

GU10

Non regolabile



8718696710937



Cambia le impostazioni d'illuminazione senza cambiare lampadine

A volte vorresti cambiare l'atmosfera adattandola alle tue esigenze. Grazie ai faretto LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente impostazioni tenendo le tue lampadine. Non sono richieste regolazioni o installazioni aggiuntive.

Luce di qualità elevata

- Ulteriori informazioni sulla luce
- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Adotta una soluzione sostenibile

- Senza emissione di raggi UV o infrarossi
- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni
- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento

Una luce che non è solo illuminazione

- Tre impostazioni di luce da 2700 K a 2500 K a 2200 K
- La lampada è in grado di memorizzare l'ultima impostazione
- Ripristina la lampada alle impostazioni predefinite di fabbrica

In evidenza

Ulteriori informazioni sulla luce



Temperatura di colore: la luce può avere diverse temperature di colore, indicate con l'unità di misura Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin basso emettono una luce calda, più rilassante, mentre quelle con valore Kelvin più alto producono una luce fredda, più energizzante. IRC: l'indice di resa cromatica (IRC) viene utilizzato per descrivere l'effetto di una sorgente di luce sull'aspetto del colore. La luce solare naturale ha un IRC di 100. L'IRC delle lampadine LED di Philips è sempre maggiore di 80 e questo assicura colori più fedeli e naturali.

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Senza emissione di raggi UV o IR




La luce non ha alcuna componente a infrarossi, quindi non viene irradiato calore. Non è inoltre presente alcuna componente a raggi ultravioletti. Queste due caratteristiche fanno sì che questa luce non causi sbiadimenti su tessuti o altri oggetti.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino al 80% di risparmio energetico



Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, consente un rapido ritorno dell'investimento, di risparmiare denaro anno dopo anno e aiutare a proteggere l'ambiente.

Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

8718696710937

Tre impostazioni di luce

La luce può avere temperature di colore diverse, indicate in unità chiamate Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin ridotto producono una luce calda e confortevole, mentre quelle con un valore Kelvin più elevato producono una luce fredda ed energizzante. Queste nuove lampadine Scene Switch consentono di passare dall'illuminazione funzionale alla luce naturale e a una luce soffusa calda e intima. I livelli di luminosità possono passare dal 100% al 40% al 10%. Ora puoi personalizzare facilmente la tua stanza per un'ampia gamma di attività o adattarla al tuo stato d'animo.

Memoria automatica (sceneswitch)



Questa lampada Scene Switch è dotata di un chip di memoria integrato che memorizza l'ultima impostazione luminosa se l'interruttore rimane spento per più di 6 secondi. Se non passi spesso da un'attività all'altra, quando riaccendi la lampada la luce

sarà ancora impostata sulla tua modalità preferita.

Ripristino (Sceneswitch)



Se utilizzi più lampade e non sono più sincronizzate, ti basta premere l'interruttore (accenderlo e spegnerlo di nuovo entro 1 secondo) per ripristinare le lampade alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Specifiche

Caratteristiche

- Forma: Faretto
- Regolabile: No
- Forma della lampada: Riflettore direzionale
- Attacco: GU10

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 5,4 cm
- Larghezza: 5 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 0.7
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2200-2500-2700 K
- Luce colorata: Caldo/molto caldo/extra caldo
- Flusso luminoso nominale: 345 lm
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Gruppo di rischio classificazione lampada: RG1
- Corrente assorbita dalla lampadina: 43 mA

Informazioni sulla confezione

- Famiglia di prodotti: SceneSwitch, EyeComfort

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Potenza effettiva (W): 1,5, 3,5, 5 W
- Potenza lampada equivalente (W): 5-20-50 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 5,4 cm

Valori stimati

- Potenza nominale: 1.5-3.5-5 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.615

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com