

PHILIPS

Czujnik ruchu Hue
Motion sensor

Hue

Montaż bezprzewodowy

Zasilanie bateryjne

Automatyzacja oświetlenia

Montaż w dowolnym miejscu



8718696743171



Automatyczne włączanie światła

Zautomatyzuj światło w swoim domu - czujnik ruchu pozwoli włączyć światło tylko po wykryciu ruchu. Dzięki temu, że jest zasilany z baterii można umieścić w dowolnym miejscu domu, bez konieczności dodatkowych montażu.

Nieograniczone możliwości

- Wymaga mostka Philips Hue
- Uaktywniaj inteligentne oświetlenie za pomocą czujników ruchu
- Czujnik światła dziennego wykrywa światło
- Zamontuj czujnik ruchu w dowolnym miejscu
- Dostosuj oświetlenie kontrolowane przez czujnik ruchu

Zalety

Wymaga mostka Philips Hue



Produkt wymaga połączenia z mostkiem Philips Hue

Uaktywnianie czujnikiem ruchu



Dodaj czujnik ruchu Philips Hue do używanego systemu inteligentnego oświetlenia, aby zapewnić automatyczne włączanie świateł po wykryciu ruchu, pomagające w bezpiecznym poruszaniu się po domu.

Czujnik światła dziennego



Zintegrowany czujnik światła dziennego czujnika ruchu Hue określa natężenie światła dziennego, aby włączyć oświetlenie dopiero wtedy, gdy będzie to potrzebne. Jeśli nadal jest zbyt ciemno, dostosuj czułość czujnika na światło w aplikacji Philips Hue, aby spersonalizować moment aktywacji czujnika ruchu.

Montaż w dowolnym miejscu



Czujnik ruchu inteligentnego oświetlenia Philips Hue jest zasilany z baterii i całkowicie bezprzewodowy. Umożliwia to zamontowanie go w dowolnym miejscu domu. Czujnik można umieścić na półce, zamontować na ścianie lub suficie jedną śrubą lub umieścić na powierzchni magnetycznej, używając dołączonego magnesu.

Dostosuj oświetlenie kontrolowane przez czujnik ruchu



Czujnik ruchu Hue umożliwia dostosowanie oświetlenia tak, aby zapalało się i zapewniało natężenie stosowne do pory dnia. Możesz ustawić czujnik ruchu tak, aby wieczorem włączał delikatne światła nocne, wytyczające drogę w ciemności. Na dzień ustaw jasne światło białe, aby oświetlało korytarze.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: Biały
- Materiał: plastik

Ochrona środowiska

- Wilgotność podczas eksploatacji: dopuszczalne użycie wewnątrz
- Temperatura podczas eksploatacji: 0–40°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Możliwość przenoszenia: Tak

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 5,5 cm
- Długość: 3 cm
- Waga netto: 0,065 kg
- Szerokość: 5,5 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Waga: 65
- Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria AAA, paluszkowa

Przełącznik

- Zestaw z bateriami: 2 x AAA
- Stopień ochrony IP: IP42
- Minimalna żywotność baterii: 2 a
- Opcje montażowe: wolnostojący, ściana
- Głębokość czujnika: 20 mm
- Wysokość czujnika: 55 mm
- Szerokość czujnika: 55 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania.: po połączeniu z mostkiem Hue Bridge

Obsługiwane wersje

- Aplikacja Philips Hue: iOS 13 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (przez mostek Hue Bridge), Microsoft Cortana (przez mostek Hue Bridge)

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696743171
- Waga netto: 0,100 kg
- Waga brutto: 0,154 kg
- Wysokość: 16,500 cm
- Długość: 5,500 cm
- Szerokość: 8,800 cm
- Numer seryjny (12NC): 929001260761



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.769

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.