

# PHILIPS

## Senzor de mișcare

Hue

Instalare wireless

Funcționează cu baterii

Automatizează luminile

Se montează oriunde



8718696743171



## Aprinde automat luminile

Porniți luminile inteligente prin mișcare. Senzorul alimentat Hue cu baterie poate fi instalat cu ușurință oriunde în interiorul locuinței.

### Posibilități nelimitate

- Necesită o consolă Philips Hue
- Declanșează luminile inteligente cu senzorii de mișcare
- Senzorul de lumină naturală detectează lumina
- Montează senzorul de mișcare oriunde
- Personalizează luminile cu senzor de mișcare

# Repere

## Necesită o consolă Philips Hue



Acest produs necesită o conexiune la Philips Hue Bridge

## Declanșează cu senzorul de mișcare



Adaugă un senzor de mișcare Philips Hue la sistemul tău de iluminat inteligent pentru a porni automat luminile atunci când este detectată mișcare, ajutându-te să te deplasezi în siguranță prin casă.

## Senzor de lumină naturală



Senzorul de lumină naturală integrat în senzorul de mișcare Hue detectează atunci când este suficientă lumină naturală, astfel încât luminile să nu se aprindă decât atunci când este nevoie. Dacă este prea întuneric, reglează sensibilitatea la lumină a senzorului din aplicația Philips Hue, pentru a personaliza momentul în care dorești să se activeze senzorul de mișcare.

## Monta-l oriunde



Senzorul de mișcare pentru luminile inteligente Philips Hue este alimentat cu baterie și complet wireless, putând fi instalat oriunde în interiorul locuinței. Așază-l pe un raft, montează-l pe un perete sau pe tavan cu un singur șurub sau așază-l pe orice suprafață magnetică cu ajutorul magnetului inclus.

## Personalizează luminile cu senzor de mișcare



Cu senzorul de mișcare Hue poți personaliza luminile care se aprind și intensitatea acestora, în funcție de momentul zilei. Seara, setează senzorul de mișcare pentru a declanșa luminile discrete de noapte, pentru a te orienta în întuneric. Ziua, declanșează lumina albă, clară, care să inunde holurile.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: plastic

## Protecția mediului

- Umiditate operațională: adecvat pentru uz în interior
- Temperatură operațională: 0°C - 40°C

**Caracteristici/accesorii suplimentare incluse**

- Portabil: Da

**Garan ie**

- 2 ani: Da

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime: 5,5 cm
- Lungime: 3 cm
- Greutate netă: 0,065 kg
- Lățime: 5,5 cm

**Service**

- Garan ie: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Greutate: 65
- Tip baterie: Baterie AAA, creion

**Înterupătorul**

- Baterii incluse: 2 x AAA
- Clasificare IP: IP42
- Durată de viață minimă a bateriei: 2 a
- Opțiuni de montare: de sine stătătoare, perete
- Adâncimea senzorului: 20 mm
- Înălțimea senzorului: 55 mm
- Lățimea senzorului: 55 mm
- Software upgradabil: când se conectează la consola Hue Bridge

**Ce este acceptat?**

- Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prin consola Hue Bridge), Microsoft Cortana (prin consola Hue Bridge)



Data apariției: 2023-11-10  
Versiune: 0.773

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)