

PHILIPS

Motion sensor

Hue

Trådlös installation

Batteridrivnen

Automatiserar belysningen

Kan monteras var du vill



8718696743171



Tänder ljuset automatiskt

Aktivera din smarta belysning med hjälp av rörelser. Den batteridrivna Hue Motion sensor kan enkelt installeras var som helst i ditt hem.

Oändliga möjligheter

- Kräver en Philips Hue Bridge
- Aktivera smart belysning med rörelsesensorer
- Dagsljussensor upptäcker ljus
- Montera rörelsesensorn var du vill
- Anpassa lampor med rörelsesensorer

Funktioner

Kräver en Philips Hue-brygga



Den här produkten måste anslutas till Philips Hue Bridge.

Utlösare med rörelsesensor



Komplettera ditt smarta belysningsystem med en Philips Hue Motion Sensor så att belysningen tänds automatiskt när rörelser identifieras så att du inte behöver famla i mörkret.

Dagsljussensor



Hue Motion sensors inbyggda dagsljussensor känner av när det finns tillräckligt med dagsljus så att belysningen inte tänds förrän det behövs. Om det fortfarande är för mörkt kan du justera sensors ljuskänslighet i Philips Hue-appen för att anpassa när du vill att rörelsesensorn ska aktiveras.

Montera var du vill



Rörelsesensorn för den smarta Philips Hue-belysningen är batteridrivna och helt trådlös så att den kan monteras var som helst i hemmet. Placera sensorn på en hylla, montera den på en vägg eller i taket med en enda skruv eller placera den på en magnetisk yta med den medföljande magneten.

Anpassa lampor med rörelsesensorer



Med den smarta Hue Motion sensorn kan du anpassa belysningen som tänds och dess intensitet beroende på tidpunkten på dagen. På kvällen kan du ställa in rörelsesensorn så den aktiverar dämpad nattbelysning så du vägleds i mörkret. På dagen fylls dina rum av ett klart vitt ljus.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: White
- Material: plast

Miljö

- Driftsfuktighet: lämplig för användning inomhus
- Driftstemperatur: 0°C–40°C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Bärbar: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Produktens mått och vikt

- Höjd: 5,5 cm
- Längd: 3 cm
- Nettovikt: 0,065 kg
- Bredd: 5,5 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Vikt: 65
- Batterityp: AAA - nivåbatteri, pennbatteri

Strömbrytaren

- Batterier medföljer: 2 x AAA
- IP-klass: IP42
- Minsta batteritid: 2 en
- Monteringsalternativ: fristående, vägg
- Sensorns djup: 20 mm
- Sensorns höjd: 55 mm
- Sensorns bredd: 55 mm
- Uppgraderingsbar programvara: när den är ansluten till Hue bridge

Kompatibilitet

- Philips Hue-app: IOS 13 och senare, Android 8.0 och senare
- Röstassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.773

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com