

PHILIPS

Outdoor Sensor

Hue

Kabellose Installation

Batteriebetrieben

Witterungsbeständig

Automatisiert Deine
Beleuchtung



8718699625474



Schaltet das Licht automatisch um

Steuere Deine Außenleuchten automatisch mit einem Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder. Platziere den batteriebetriebenen, vollkommen kabellosen Sensor an einem beliebigen Ort und schon schaltet sich Dein Licht ein, wenn Du vorbeigehst.

Einfache und bequeme Steuerung

- Ein herzliches Willkommen, jeden Tag
- Abschreckung ungebetener Besucher
- Automatisches Einschalten der gewünschten Leuchten

Volle Kontrolle mit einem Mobilgerät via Hue Bridge

- Erfordert eine Philips Hue Bridge

Speziell für Deine Außenbereiche entwickelt

- Beständig gegen alle Wetterbedingungen
- Installation in wenigen Minuten
- Montage überall möglich

Besonderheiten

Ein herzliches Willkommen, jeden Tag



Genieße den Komfort, dass sich Deine Lampen automatisch einschalten, wenn Du nach Hause kommst. Lade das Auto aus, und gehe ins Haus – mit dem Komfort deiner intelligenten Außenleuchten. Du hast Freunde zu Besuch? Begrüße sie damit, dass sich die Beleuchtung langsam einschaltet, während sie sich der Haustür nähern.

Abschreckung ungebetener Besucher



Aufgrund seines großen Sichtwinkels erkennt der Outdoor Bewegungsmelder alle Aktivitäten in der Nähe des Hauses. Er kann direkt die Außenleuchten einschalten, um ungebetene Besucher anzustrahlen. Dazu kann die Innenbeleuchtung eingeschaltet werden, so dass es so aussieht, als ob Du zu Hause wärst, auch wenn dies nicht der Fall ist.

Automatisches Einschalten der Leuchten



Der Outdoor Bewegungsmelder schaltet die Philips Hue Leuchten automatisch ein, wenn jemand vorbeigeht, drinnen oder draußen. Beim Anschluss des Sensors an die Bridge über die Philips Hue-App kannst Du auswählen, welche Leuchten eingeschaltet werden sollen, sogar im Innern des Hauses. Dazu kann das Szenario bzw. die Beleuchtungseinstellung gewählt werden, die ausgelöst werden soll. Der integrierte Nachtsensor sorgt dafür, dass die Leuchten wirklich nur eingeschaltet werden, wenn es draußen dunkel ist, um nicht unnötig Energie zu verbrauchen.

Erfordert eine Philips Hue Bridge



Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge, um Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App zu steuern. Sobald die Leuchten in Dein Hue System eingebunden sind, kannst Du sie auch mithilfe der weiteren Steuerungsmöglichkeiten für Philips Hue steuern, z.B. via Dimmschalter oder Sprachsteuerung.

Beständig gegen alle Wetterbedingungen



Dieser Philips Hue Outdoor Bewegungsmelder wurde speziell zur Verwendung in Außenbereichen entwickelt und intensiv getestet, um seine Leistung zu gewährleisten. Diese Lampe hat die Schutzklasse IP54 und ist gegen Spritzwasser aus jeder Richtung geschützt. Das Produkt widersteht starkem Regen und anderen Wetterbedingungen.

Installation im Handumdrehen



Der Outdoor Bewegungsmelder ist einfach zu montieren und vollständig kabellos, so dass kein Elektriker gebraucht wird. Packe einfach den Sensor aus, stelle ihn mit der App ein, und installiere ihn an einem beliebigen Ort. Die Konfiguration des Sensors und die Einstellung der Tageslicht- und der Bewegungsempfindlichkeit erfolgen ebenfalls über die Philips Hue App.

Montage überall möglich

Das Set enthält verschiedene Montagekomponenten zur Montage an einer flachen Wand oder an der Innen- oder Außenecke einer Wand oder eines Pfostens, an einem Pfahl oder an einem Regenrinne, perfekt für den Vorgarten, Außentüren, Garagen oder jeden beliebigen anderen Ort.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe: Schwarz
- Material: Kunststoff

Umweltschutz

- Luftfeuchtigkeit für Betrieb: 5 % <math><H<95\%</math> (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Mobil: Nein

Garantie

- 2 Jahre: Ja

Produktabmessungen und -gewicht

- Höhe: 7,6 cm
- Länge: 5,6 cm
- Nettogewicht: 0,145 kg
- Breite: 7,6 cm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Batterietyp: AA – Batterie, Mignon

Der Schalter

- Batterien im Lieferumfang enthalten: 2 x AA
- IP-Bewertung: IP54
- Minimale Akkulaufzeit: 2 a
- Montageoptionen: Wand
- Tiefe des Sensors: 56 mm
- Höhe des Sensors: 76 mm
- Breite des Sensors: 76 mm
- Upgradefähige Software: Bei Verbindung mit der Hue Bridge

Was unterstützt wird

- Philips Hue App: iOS 13 und höher, Android 8.0 und höher
- Sprachassistenten: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Über Hue Bridge), Microsoft Cortana (Über Hue Bridge)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC – Produkt: 8718699625474
- Nettogewicht: 0,145 kg
- Bruttogewicht: 0,305 kg
- Höhe: 16,500 cm
- Länge: 7,500 cm
- Breite: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929001975801



Ausstellungsdatum:
2023-11-07
Version: 0.1144

© 2023 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.