

# PHILIPS

1 darabos GU10

Hue White and color  
ambiance

Fehér és színes fény

Bluetooth-szal azonnal  
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a  
hangjával\*

További lehetőségekért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



8718699628659



## Intelligens világítás egyszerűen

A fehér és színes fény milliónyi árnyalatával világító, GU10 foglalattal szerelt intelligens LED-fényforrással a kívánt hangulat azonnal beállítható, otthonának bármely helyiségében.

### Indítsa be a képzeletét

- Játsszon a fényel, és válasszon a 16 millió szín közül

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Teremtsen személyre szabott élményt a színes intelligens világítással
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényel
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével


# Fénypontok

## Fessen a fényvel



Játsszon a fényvel, és válassza ki a hue alkalmazásból a 16 millió szín közül a hangulatához leginkább megfelelőt. Használja fel a kedvenc fényképét, és élje át újra azt a különleges pillanatot a színes fényfoltokkal. Mentse el kedvenc fénybeállításait, és hívja őket elő egyetlen érintéssel, amikor csak szeretné.

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Teremtse személyre szabott élményt a színes intelligens világítással



Alakítsa át otthonát több mint 16 millió színnel, azonnal megteremtve a megfelelő hangulatot bármilyen eseményhez. Egy gombnyomásra beállíthat egy ünnepi hangulatot egy bulihoz, átalakíthatja nappalját moziteremmé, kiemelheti otthona dekorációját színes világítással és még sorolhatnánk.

## Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényvel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

## Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentrálás, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentrálás segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

### Használja ki az összes intelligens világítási funkciót a Hue Bridge segítségével



Csatlakoztassa okoslámpáit egy Hue Bridge központhoz (külön megvásárolható) az összes Philips Hue funkció kihasználásához. A Hue Bridge használatával akár 50 lámpát is vezérelhet teljes otthonában. Rutinok létrehozásával automatizálhatja világítási rendszerét. Okoslámpáit vezérelheti otthonától távol is vagy okostartozékok hozzáadásával, mint

például mozgásérzékelők és intelligens kapcsolók.

## Műszaki adatok

### Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 50x58

### Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

### További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

### Garancia

- 2 év: Igen

### Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (a 874/2012/EU rendeletnek megfelelően; A++ és E között): A+
- Energiahatékonysági címke (EEL): G

### Szerviz

- Jótállás: 2 év

### Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 0 lm
- Tömeg: 51
- Fényforrás típusa: LED
- Fényáram 2700 K-nál (gyári beállítás): 0 lm

### A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2000K-6500K +16 million colors
- Átmérő: 50 mm
- Foglalat: Gu10
- Kivitel: GU10
- Magasság: 58 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 15 000 h
- Fényáram: Fehér és színes fény
- Fényáram (lumen): 350 lm – 4000K esetén
- Max. üzemi fogyasztás: 5,7 W
- Max. készenléti fogyasztás: <0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: >0.8
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5,7 W
- Teljesítmény: 50 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

### A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

**A következőket támogatja**

- HomeKit kompatibilis: Yes
- iOS: 7 or later
- Philips Hue alkalmazás: IOS 13 és újabb, Android 8.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: Android 7.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb

**Fényforrás méretei**

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- 2 év: Igen
- EAN/UPC - termék: 8718699628659
- Energiahatékonysági címke (a 874/2012/EU rendeletnek megfelelően; A++ és E között): A+
- Jótállás: 2 év
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között
- Nettó tömeg: 0,048 kg
- Fényáram 4000 kelvinen: 0 lm
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Bruttó tömeg: 0,074 kg
- Színhőmérséklet: 2000K-6500K +16 million colors
- iOS: 7 or later
- Magasság: 16,500 cm
- Átmérő: 50 mm
- Méretek (Szé x Ma x Mé): 50x58
- Hosszúság: 5,500 cm
- Foglalat: Gu10
- Szélesség: 8,800 cm
- Kivitel: GU10
- Hue fényforrások: 1
- Anyagszám (12NC): 929001953101
- Magasság: 58 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 15 000 h
- Philips Hue alkalmazás: IOS 13 és újabb, Android 8.0 és újabb
- Fényáram: Fehér és színes fény
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa
- Fényáram (lumen): 350 lm – 4000K esetén
- Philips Hue Bluetooth Alkalmazás: Android 7.0 vagy újabb, iOS 11 vagy újabb
- Max. üzemi fogyasztás: 5,7 W
- Max. készenléti fogyasztás: <0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: >0.8
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: Igen
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5,7 W
- Teljesítmény: 50 W
- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- Tömeg: 51
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Fényforrás típusa: LED

- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik
- Fényáram 2700 K-nál (gyári beállítás): 0 lm



Kiadás dátuma:  
2023-11-09  
Verzió: 0.816

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)