

PHILIPS

Pachet de 1 bucă i
GU10

Hue cu ambian ă albă și
color

Lumină albă și colorată

Control instantaneu prin
Bluetooth

Controla i prin intermediul
aplica iei sau al vocii*

Adăuga i o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe



8718699628659



Iluminat simplu și inteligent

Oferind milioane de nuan e de lumină albă și colorată, acest bec LED inteligent GU10 creează atmosferă instantaneu în orice încăpere din locuin a dvs.

Dă frâu liber imagina iei

- Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori

Iluminat simplu și inteligent

- Controla i până la 10 lumini cu aplica ia prin Bluetooth
- Controla i luminile prin intermediul vocii*
- Crea i o experien ă personalizată cu iluminatul inteligent color
- Crea i atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Ob ine i re ete de lumină perfecte pentru activită ile zilnice
- Descoperi i întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge




Repere

Pictează cu lumină



Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori în aplicația Hue pentru a potrivi lumina cu starea ta. Folosește o fotografie preferată și re trăiește acel moment special colorat cu lumină. Salvează-ți setările de lumină preferată și amintește-ți de ele oricând dorești, printr-o singură atingere.

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color



Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfectă pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Descoperi i întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge



Adăuga i o consolă Hue Bridge (comercializată separat) la luminile dvs. inteligente pentru a descoperi întreaga suită de caracteristici Philips Hue. Cu o consolă Hue Bridge, pute i adăuga până la 50 de lumini inteligente pe care le pute i controla în întreaga locuin ă. Crea i rutine pentru a automatiza întreaga instala ie de iluminat inteligent casnic. Controla i luminile atunci când nu sunte i acasă

sau adăuga i accesorii, precum senzori de mișcare și întrerupătoare inteligente.

Specificații

Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 50x58

Protec ia mediului

- Umiditate opera ională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură opera ională: între -20 °C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplica ia și întrerupătorul Hue: Da

Garan ie

- Garan ie: 2 ani

Consum de energie

- Etichetă energetică (acc (EU) 874/2012; A++ - E): A+
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): G

Service

- Garan ie: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos de 4000 K: 0 lm
- Greutate: 51
- Tehnologie bec: LED
- Flux luminos la 2700 K (setare predefinită): 0 lm

Bec

- Temperatură culoare: 2000K-6500K +16 million colors
- Diametru: 50 mm
- Soclu: GU10
- Formă: GU10
- Înăl ıme: 58 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Durată de via ă: 15.000 ore
- Flux luminos: Lumină albă și colorată
- Flux luminos: 350 lm @ 4000 K
- Putere max. func ionare: 5,7 W
- Putere max. standby: <0.5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: >0.8
- Durată de via ă nominală: 15.000 ore
- Posibilitate upgrade software: Da
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 5,7 W
- Putere echivalentă: 50 W
- Protocol de comunica ii: Bluetooth și Zigbee
- Reglare profundă: Da
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplica ia Bluetooth sau la consola Hue Bridge

Ce este în cutie?

- Becuri Hue: 1

Ce este acceptat?

- Compatibil HomeKit: Yes
- IOS: 7 or later
- Aplica ia Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asisten i vocali: Amazon Alexa
- Aplica ia Philips Hue Bluetooth: Android 7.0 și ulterior, iOS 11 și ulterior



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.816

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com