

# PHILIPS

Reflektor punktowy

LED

2,3–20 W

GU4

Ciepła biel



8718699659462



## Trwałe oświetlenie akcentowe LED o skupionym strumieniu

Reflektory punktowe LED firmy Philips zapewniają jasny, skupiony strumień świetlny, długi okres eksploatacji i znaczną oszczędność energii.

### Wysokiej jakości światło

- Prawdziwie ciepłe, białe światło, jak w przypadku zwykłej żarówki

### Wybierz oczywisty zamiennik tradycyjnych źródeł światła

- Idealne dopasowanie, wysoka jakość wykończenia

### Stwórz właściwe oświetlenie dla swojego domu

- Idealny wybór do oświetlenia punktowego

# Zalety

## Ciepłe, białe światło przypominające światło żarowe



Temperatura barwowa tego źródła światła wynosi 2700 K, co pozwala stworzyć ciepły, spokojny nastrój sprzyjający relaksowi. Światło o

temperaturze barwowej 2700 K jest też idealne do oświetlania domów.

## Perfekcyjne dopasowanie

Znajome kształty idealnie pasują do Twoich lamp: zachowaliśmy kształt i wygląd tradycyjnej żarówki.

## Idealny wybór do oświetlenia punktowego



Ten nowoczesny reflektor punktowy LED zapewnia szeroki kąt wiązki światła (36 stopni). Nadaje się zarówno do oświetlenia akcentowego, jak i ogólnego. Można go montować zarówno w puszkach podtynkowych, jak i w oprawach z innymi reflektorami, dzięki czemu stanowi idealne rozwiązanie do zastosowania w kuchni, wyspie kuchennej, salonie i jadalni.

# Dane techniczne

## Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Typ punktowy kierunkowy
- Gniazdo: GU4
- Technologia: LED

## Wymiary źródła światła

- Wysokość: 3,95 cm
- Waga: 0,02 kg
- Szerokość: 3,55 cm

## Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 25 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 25 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

## Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 184 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

## Różne

- EyeComfort: Tak

## Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 340 mA
- Wydajność: 80 lm/W

**Informacje o pakowaniu**

- Kod EAN: 8718699659462
- EAN: 871869965946200
- Tytuł produktu: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND RF 1BC/6

**Zużycie energii**

- Współczynnik mocy: 0.6
- Moc: 2,3 W
- Odpowiednik w watach: 20 W

**Wymiary i waga produktu**

- Długość: 3,95 cm

**Dane techniczne**

- Częstotliwość: 50 Hz

**Wymiary i waga opakowania**

- EAN/UPC — produkt: 8718699659462
- Waga netto: 0,025 kg
- Waga brutto: 0,039 kg
- Wysokość: 14,600 cm
- Długość: 3,500 cm
- Szerokość: 9,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 929002066401

**Wartości znamionowe**

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 25 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 184 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 400 cd
- Moc znamionowa: 2.3 W



Data wydania: 2023-11-09  
Wersja: 0.276

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)