

PHILIPS

Kit de re ete de lumină E27

Hue cu ambian ă albă

Lumină albă caldă până la rece

Control inteligent cu Hue Bridge*

8718699673208



Iluminat simplu și inteligent

Începe cu kitul de re ete de lumină Philips Hue. Cu becul E27 inclus și întrerupătorul cu variator, poți trece prin patru re ete de lumină prestabilite și te poți bucura de reglarea wireless a intensității luminii. Conectează totul la Hue pentru a beneficia de caracteristicile inteligente.

Posibilități nelimitate

- Control wireless cu întrerupătorul cu variator inclus

Iluminat simplu și inteligent

- Controlează până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
- Controlează luminile prin intermediul vocii*
- Creează atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Obține re ete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
- Descoperi întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge

Repere

Control wireless




Cu ajutorul întrerupătorului cu variator alimentat de baterie, puteți controla simultan până la 10 lumini inteligente. Întrerupătorul, care poate fi detașat de pe suportul de perete și folosit ca o telecomandă, vă permite să reduceți sau să măriți intensitatea luminilor sau să treceți prin patru rețete de lumină prestabilite.

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți în mintea.

Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge



Adăugați o consolă Hue Bridge (comercializată separat) la luminile dvs. inteligente pentru a descoperi întreaga suită de caracteristici Philips Hue. Cu o consolă Hue Bridge, puteți adăuga până la 50 de lumini inteligente pe care le puteți controla în întreaga locuință. Creați rutine pentru a automatiza întreaga instalație de iluminat inteligent casnic. Controlați luminile atunci când nu sunteți acasă sau adăugați accesorii, precum senzori de mișcare și întrerupătoare inteligente.

Specificații

Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 60x110

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: între -20 °C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Garantie

- 2 ani: Da

Service

- Garantie: 2 ani

Specificații tehnice

- Greutate: 72
- Tehnologie bec: LED

Bec

- Temperatură culoare: 2200K-6500K
- Diametru: 61 mm
- Etichetă energetică (acc (EU) 874/2012; A++ - E): A+
- Soclu: E27
- Formă: A60
- Înălțime: 110 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Durată de viață: 25.000 ore
- Flux luminos: De la o lumină albă caldă la lumină naturală rece
- Flux luminos: 806 lm la 4000 K
- Putere max. funcționare: 8,5 W
- Putere max. standby: 0,5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: >0,5
- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Posibilitate upgrade software: când este conectat la consola Hue
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 8,5 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Protocol de comunicații: Bluetooth și Zigbee
- Reglare profundă: Da
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge

Întreprătorul

- Baterii incluse: 1 x CR2450
- Bandă de frecvență: 1400-2483,5 MHz
- Clasificare IP: 20
- Durată de viață: 50000 clicks
- Număr maxim de lumini per comutator: 10 dacă nu sunt legate la consola Hue
- Durată de viață minimă a bateriei: 3 ani
- Opțiuni de montare: de sine stătătoare
- Caracteristici speciale: Nu se aplică
- Adâncime întreprător: 11 mm
- Înălțime comutator: 92 mm
- Lățime comutator: 35 mm
- Adâncimea plăcii de perete: 14 mm
- Înălțimea plăcii de perete: 115 mm
- Lățimea plăcii de perete: 70 mm
- Greutate inclusiv placa de perete: 67 g
- Greutatea întreprătorului: 37 g
- ZigBee Light Link (legătură): IEEE 802.15.4 Protocol

Ce este în cutie?

- Becuri Hue: 1
- Hue Dimmer switch: 1

Ce este acceptat?

- Compatibil HomeKit: Yes
- IOS: Yes
- Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa
- Aplicația Philips Hue Bluetooth: IOS 11 și ulterior, Android 7.0 și ulterior

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699673208
- Greutate netă: 0,180 kg
- Greutate brută: 0,292 kg
- Înălțime: 16,500 cm
- Lungime: 7,500 cm
- Lățime: 17,600 cm
- Număr material (12NC): 929002216902



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.585

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com