

PHILIPS

入門套件: 3 個 E27 智慧型燈泡 (1100) + smart button

Hue White ambiance

高達 1055 流明*

暖白光到冷白光

透過藍牙立即控制

內附 Hue 橋接器



8719514404458



輕鬆實現智慧型照明

Hue White ambiance E27 入門套件開箱即用，能讓您享受放鬆休息和活力充沛的場景，或建立您自己的日常作息。包括 Hue Bridge、3 個提供完整白光光譜的智慧燈泡和一個 Smart Button。

無限可能

- 智慧型離家燈光控制
- 回到充滿燈光的家
- 利用智慧型燈具營造有人在家的氣氛
- 智慧家庭的自動化中樞：Hue Bridge
- 可語音控制燈光
- 滿足現代功能需求的復古設計

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光*
- 用白色柔光營造合適的心情
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能

產品特點

離家燈光控制



透過 Philips Hue app, 讓您即使人不在家, 依然可以完美控制自家的燈光。只要透過遠端操控應用程式, 即可開關自家的燈光, 還可以讓家裡以您喜歡的方式亮起。

回到有燈光的家



啟用 Philips Hue app 辨識您在住家附近的功能, 選定的智慧型燈具即會在您下車或走到大門之前自動亮起。

營造有人在家的氣氛




不在家的時候, 使用 Philips Hue app 設定照明排程。您的智慧型燈具會在選定的時間亮起, 有時候會提早或延後幾分鐘, 以真正模擬家中有人的狀態。

Hue Bridge



Hue Bridge 是個人化 Philips Hue 智慧照明系統的必備元件, 扮演著統籌各項功能的中樞角色, 可與您的智慧型燈泡和 Hue 應用程式通訊, 確保所有元件協調運作。Hue Bridge 也具備設定排程和計時器等智慧家庭自動化功能。

用您的聲音控制



Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用, 讓您可以聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度, 甚至可設定燈光氛圍。

滿足現代功能需求的復古設計




擁有愛迪生燈泡的流行外觀, 具有獨特的發光內部線圈與透明球形以及智慧燈絲燈泡。這些智慧復古風格 LED 燈泡借助了 Philips Hue 智慧照明之力, 結合簡約復古設計的外觀與感受。

透過 Bluetooth 應用程式, 最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式, 您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具, 只要輕觸一下行動裝置上的按鈕, 即可控制所有燈具。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時, Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

用白色柔光營造合適的心情



Hue 燈泡與燈具使用白色柔光。這些智慧燈具具備可調式功能, 可調節為明亮的日光或昏暗的夜光, 能讓您在需要時使家中充滿恰到好處的暖白光。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多效能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

設計與外型

- 顏色: 白光

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 隨附電源變壓器: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

包裝資訊

- EAN: 8719514404458

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,055 lm
- 重量: 72 g
- 燈泡技術: LED
- 燈泡數量: 3
- 燈座: E27
- 流明輸出 (2700K): 806 lm

Hue Bridge

- 直徑: 88 mm
- 頻帶: 2400-2483.5 MHz
- 高度: 26 mm
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 安裝選項: 桌面, 牆壁
- 電源變壓器: 100-240 V AC/50-60Hz
- 耗電量: 250mA max

燈泡

- 色溫: 2200-6500K
- 直徑: 60 mm
- 外形規格: A60
- 高度: 110 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 暖白光到冷白光
- 流明輸出: 1100 lm
- 最大運作功率: 8 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue Bridge 時
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 11 W
- 等效瓦數: 75 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

開關

- 內附電池: 1 x CR2032
- IP 等級: IP 20
- 使用壽命: 50.000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式
- 牆板深度: 6 mm
- 牆板高度: 76 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g

內容物

- Hue Bridge: 1
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 3
- 電源變壓器: 1
- Smart 按鈕: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514404458
- 淨重: 0.53 kg
- 淨重: 0.97 kg
- 高度: 140 mm
- 長度: 176 mm
- 寬度: 219 mm
- 材質編號 (12NC): 929002468411



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.92

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com