

PHILIPS

MR16 - 智慧聚光燈

Hue White ambiance

暖白光到冷白光

透過藍牙立即控制

使用應用程式或語音控制*

新增 Hue Bridge 以釋放更多功能



8719514491465



輕鬆實現智慧型照明

現在就用 Hue MR16 升級傳統聚光燈。這款 MR16 燈泡採用適用於大多數現有燈座的 12 V bi-pin 設計，可讓您將暖白光到冷白光的智慧型燈光帶到家中的每個角落。相容於大部分變壓器。¹

輕鬆實現智慧照明

- 可語音控制燈光*
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 與多數變壓器相容

產品特點

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

與多數變壓器相容



飛利浦 Hue MR16 智慧燈泡與標準 MR16 燈泡採用相同的 12V 低電壓，與大多數變壓器相容。*

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 50x49x50

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

包裝資訊

- EAN: 8719514491465

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 400 lm
- 重量: 47
- 燈泡技術: LED
- 燈座: GU5.3

燈泡

- 色溫: 2200-6500K
- 直徑: 50 mm
- 外形規格: MR16
- 高度: 49 mm
- 輸入電壓: 12V AC electronic
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 暖白光到冷白光
- 流明輸出: 400 lm
- 最大運作功率: 5.1 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: n/a
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 5.1 W
- 寬度: 50 mm
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可深度調光: 是
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器時

內容物

- Hue 燈泡: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- 與 HomeKit 相容: Yes
- IOS: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)
- Philips Hue 藍牙應用程式: Android 7.0 和更新版本, IOS 11 和更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514491465
- 淨重: 0.05 kg
- 淨重: 0.08 kg
- 高度: 174 mm
- 長度: 72 mm
- 寬度: 72 mm
- 材質編號 (12NC): 929003575601



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.126

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com