

PHILIPS

Halogenowa
żarówka liniowa

Halogen

160 W (200 W)

R7s

Ciepła biel

Możliwość przyciemniania



8727900920888



Jasne, naturalne światło

Liniowe świetlówki halogenowe Philips emitują wyraźne, jasne światło halogenowe. Pozwalają kreatywnie wykorzystać grę światła i cienia oraz uzyskać intrygujące efekty dekoracyjne. Wszystkie produkty halogenowe firmy Philips umożliwiają całkowite przyciemnienie.

Doskonała jakość światła

- Ściemnialna
- Jasne światło halogenowe zapewniające kontrast i skupienie

Zalety

Ściemnialna

Ta żarówka halogenowa firmy Philips gwarantuje pełną kontrolę nad intensywnością światła i zgodność ze wszystkimi regulatorami przyciemniania. Może rzucać jasne,

skrzące się światło, a także ciepłą, przyjemną poświatę.

Jasne światło, duży kontrast

Jasne światło tych żarówek halogenowych Philips wzbogaca kontrast, wyostrza litery i poprawia widoczność. Takie światło jest również mniej męczące dla oczu i umożliwia lepsze skupienie.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Tak
- Kształt lampy: Typ bezkierunkowy liniowy
- Gniazdo: R7s
- Technologia: Halogen

Wymiary źródła światła

- Średnica: 11 mm
- Wysokość: 118 mm
- Szerokość: 11 mm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 2 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.8
- Nominalny okres eksploatacji: 2 000 h
- Liczba cykli pracy: 8 000

Właściwości światła

- Zastosowanie: Dodatkowa jasność, Specjalne zastosowanie
- Kąt rozsyłu światła: not applicable °
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 100
- Temperatura barwowa: 2900 K
- Kategoria barwy światła: Ciepły biały
- Nominalny strumień świetlny: 3100 lm
- Czas rozświetlania: 0 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: not applicable mA

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 1
- Zasilanie: 230 V
- Moc: 160 W
- Odpowiednik w watach: 200 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): D

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: not applicable °
- Trwałość znamionowa: 2 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 2730 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: not applicable cd
- Moc znamionowa: 160 W

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8727900920888
- Waga netto: 9,000 g
- Waga brutto: 21,000 g
- Wysokość: 12,000 cm
- Długość: 1,800 cm
- Szerokość: 14,000 cm
- Numer seryjny (12NC): 924587544220



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.592

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com