



Nguyên bản!

PL-S 4 Chân

PL-S là bóng đèn huỳnh quang compact công suất thấp hiệu quả, thường được sử dụng cho chiếu sáng trang trí và dẫn hướng. Công nghệ bắt cầu do Philips sáng chế đảm bảo hiệu suất tối ưu trong chiếu sáng, mang lại ánh sáng dồi dào hơn và hiệu suất cao hơn công nghệ uốn cong ống huỳnh quang. Phiên bản 4 chân được thiết kế để hoạt động với bộ điều khiển điện tử và được cung cấp với đế bóng cắm/rút.

Lợi ích

- Hiệu suất chiếu sáng tối ưu cho mỗi lần thắp sáng ngắn hoặc dài
- Lựa chọn màu sắc ánh sáng đa dạng
- Độ hoàn màu tốt (CRI >80)
- Có thể điều chỉnh độ sáng xuống còn 10%

Tính năng

- Đế 4 chân
- Công nghệ huỳnh quang ba phổ màu
- Ít suy giảm độ sáng suốt thời gian sử dụng

Ứng dụng


- Sử dụng trong khách sạn, nhà hàng, nhà hát và nhà ở
- Thích hợp cho chiếu sáng biển báo, hành lang, an ninh và chiếu sáng dẫn hướng

PL-S 4 Chân

Phiên bản



Bản vẽ kích thước



Product	D (max)	D1 (max)	C (max)
PL-S 11W/840/4P 1CT/25	27.1 mm	10 mm	219.9 mm

