



# Uusi klassinen hehkulamppu

## Halogen Classic heijastinlamppu

Philipsin Halogen Classic -lamppujen muoto on perinteinen. Uusi klassinen lamppu antaa laadukasta valoa, on himmennettävä ja syttyä välittömästi.

### Hyödyt

- Perinteisten hehkulamppujen kaltainen ulkoasu ja värilämpötila. Tuottaa kirkasta, säkenöivää halogeenivaloa
- Täysin himmennettävä (0–100 %), vastaa eri kirkkausvaatimuksiin
- Pidempi käyttöikä pienentää vaihtokustannuksia

### Ominaisuudet

- Tuottaa korkealaatuista valoa erinomaisella värintoistolla (Ra=100)
- Verkköjännitteellä toimiva lamppu, muuntajaa ei tarvita
- Vapaa polttoasento
- Välitön syttyminen

### Käyttökohteet




- Kohde- ja yleisvalaistus kotona, toimistoissa, myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa
- Korvaa tavallisissa valaisimissa käytetyt perinteiset hehkulamput

# Halogen Classic heijastinlamppu

## Versions



## Mittapiirros




Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm
EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	51 mm	86,5 mm

Product	D (max)	C (max)
Halogen Classic E80 55D 1CT/10 SRP	81 mm	112 mm

Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm
EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	64 mm	104 mm

# Halogen Classic heijastinlamppu

## Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	40 mm	75,5 mm

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	D
--------------------------------	---

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Kyllä
---------------	-------

### Käyttö ja sähkö tiedot

Jännite (nim.)	230 V
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light

### Yleistä tietoa

Nimelliskäyttöikä (nim.)	2000 h
Käyttöasento	UNIVERSAL
Nimellinen käyttöikä (h)	2000 h
Kytkejäjakso	8000X

### Valon tekniset tiedot

Vastaava värilämpötila (nim.)	2800 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100

### Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Huurrettu
--------------------	-----------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	42 kWh
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	28 kWh
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	28 kWh
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	18 kWh
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	42 kWh
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	28 kWh

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Lampun		Teho	
		virta (nim.)	teho (nim.)	Syttymisaika (suurin)	Syttymisaika (nim.)
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	0,18 A	42,0 W	-	0,0 s
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s

Order Code	Full Product Name	Lampun		Teho	
		virta (nim.)	teho (nim.)	Syttymisaika (suurin)	Syttymisaika (nim.)
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	0,08 A	18,0 W	-	0,0 s
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	0,18 A	42 W	0,0 s	-
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	0,12 A	28,0 W	-	0,0 s

# Halogen Classic heijastinlamppu

## Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä 3 h:n	
		Kanta	päivittäisellä käytöllä
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	E27	2 a
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	E27	2 a
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	-

Order Code	Full Product Name	Käyttöikä 3 h:n	
		Kanta	päivittäisellä käytöllä
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	E14	2 a
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E27	2 a
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	E14	2 a

## Valon tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (min.)	Keilakulma (nim.)	LLMF	LLMF
				nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	30 °	80 %	-
82042304	EcoClassic 18W E14	-	30 °	80 %	-

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (min.)	Keilakulma (nim.)	LLMF	LLMF
				nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)
	230V NR50 1CT/10 SRP				
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	-	55 °	-	85 %
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	45	45 °	-	80 %

## Valon tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)			Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen)		
				Valovirta (nim.)	Valovoima (suurin)	Nimelliskeilakulma					Valovirta (nim.)	Valovoima (suurin)	Nimelliskeilakulma
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	-	270 lm	750 cd	30 °							
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	-	-	145 lm	360 cd	30 °	82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	-	-	76 lm	180 cd	30 °
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50	-	-	136 lm	300 cd	30 °	77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	6,3 lm/W	265 lm	265 lm	307 cd	55 °
							75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D	5,35 lm/W	150 lm	150 lm	200 cd	45 °

# Halogen Classic heijastinlamppu

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)	Valovoima (suurin)	Nimelliskeilakulma
	1CT/10 SRP				

## Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampan muoto
25195104	EcoClassic 42W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	NR63
82046104	EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP	NR63
25274304	EcoClassic 28W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50

Order Code	Full Product Name	Hehkulampan muoto
82042304	EcoClassic 18W E14 230V NR50 1CT/10 SRP	NR50
77096101	EcoClassic 42W E27 E80 55D 1CT/10 SRP	E80
75721401	EcoClassic 28W E14 R39 45D 1CT/10 SRP	R39

