



Graze MX Powercore – vysoce výkonné osvětlení vícepatrových fasád a povrchů

eW Graze MX Powercore

Řada architektonických konstrukcí vyžaduje lineární svítidla umožňující osvětlení více pater s minimálním odsazením. Vlastníci a uživatelé nemovitostí potřebují regulovatelné světelné zdroje s možností dynamického osvětlení, které by upoutaly pozornost na jejich sídla a přispěly k propagaci značky. Svítidlo Graze MX Powercore umožňuje osvětlit přes 20 metrů výšky plochy při velmi malých vzdálenostech odsazení. Technologie Powercore umožňuje snadnou montáž s možností velkých průběžných délek.

Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

eW Graze MX Powercore

Vlastnosti

- Nejvyšší intenzita mezi LED svítidly pro venkovní použití dostupnými na trhu
- Vysoký světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
- Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a rychlosti přechodu
- Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím Optibin a Chromasync

Aplikace

- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení rozsáhlých architektonických prvků
- Plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

Specifikace

Typ	BCS419
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	15, 30, 45, 60 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Světelný tok	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Náhradní teplota chromatičnosti	2700 / 4000 / 5500 K
Pokles světelného výkonu – L70F10	60 000 hodin při 25 °C
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 °C

Předřadník	Integrovaný
Napájecí napětí	100-277 V AC / 50-60 Hz
Regulace	Stmívače typu ELV
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly
Montáž	Vícepolohově uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem

Versions

eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 24 LED, 609 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm



eW Graze MX Powercore

Versions

eW Graze Powercore BCS419,
architektonické osvětlení, 305 mm



Detaily o výrobku



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo



eW Graze MX Powercore

Detaily o výrobku

Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection

