



# ColorGrazee QLX Powercore – Výkonné lineární venkovní LED svítidlo pro tečné osvětlení stěn s inteligentním barevným světlem

## ColorGrazee QLX Powercore

Toto svítidlo nabízí vynikající světelný tok při sníženém příkonu a přináší tak vyvážený poměr mezi výkonem a cenou. Nízkoprofilové tělo, připojení pomocí konektorů, univerzální rozsah vstupního napětí a přímé napájení ze sítě umožňují snadnou montáž a provoz svítidel. Více informací najdete na adrese <http://www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorgrazeqlxpowercore/>.

### Výhody

- Vynikající kvalita světla, konzistence a světelný tok díky technologiím Philips Color Kinetics Optibin a Chromasync
- Snadná montáž a velké průběžné délky díky technologii Powercore
- Možnost návrhu statických a dynamických světelných efektů řízených pomocí ovladačů Philips Color Kinetics

# ColorGraze QLX Powercore

## Vlastnosti

- Lineární LED svítidlo se střední intenzitou pro venkovní použití se světelným tokem srovnatelným s výrobky první generace při nižší spotřebě energie
- Konzistentní světelný tok a kvalita paprsku díky technologii holografického rozptylu
- Bezkonkurenční ovládání prostřednictvím nastavitelných regulačních křivek a rychlosti přechodu
- Možnost dokonalého sladění světelného toku mezi svítidly díky technologiím Optibin a Chromasync

## Aplikace

- Osvětlení venkovních fasád a staveb
- Osvětlení středně velkých architektonických prvků
- Osvětlení značení, plošné osvětlení a nasvětlování (v závislosti na vyzařovacím úhlu)

## Specifikace

Typ	BCS467
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (±10 %)	15, 30, 45, 60 W
Vyzařovací úhel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 nebo 60 x 30°
Světelný tok	415, 830, 1245, 1660 lm (9°)
Pokles světelného toku – L70F10	80 000 hodin při T
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 °C
Napáječ	Integrovaný
Napájení / zdroj dat	Data Enabler Pro; integrovaný zdroj dat a napájení pro inteligentní osvětlení LED využívající technologii Powercore

Napájecí napětí	100-277 V / 50-60 Hz
Regulace	Protokol DMX
Optika	Úzký, střední nebo široký paprsek, rotační vyzařovací úhel
Optický prvek	Mikročočková optika v polykarbonátovém krytu
Materiál	Tělo: hliník, protlačovaný Čočka: polykarbonát
Barva	Šedá
Připojení	Zasunovací konektor se 3 póly
Montáž	Vícepolohově uzamykací závěsy s konstantním krouticím momentem

## Versions



ColorGraze QLX Powercore  
BCS467 architectural lighting  
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGraze QLX Powercore  
BCS467 architectural lighting  
fixture (RGB, 609 mm)

# ColorGrazе QLX Powercore

## Versions

Svítidlo pro architektonické  
osvětlení ColorGrazе QLX  
Powercore BCS467 (RGB, 914 mm)

Svítidlo pro architektonické  
osvětlení ColorGrazе QLX  
Powercore BCS467 (RGB, 1219  
mm)



## Detaily o výrobku

