



Parasta valon laatua pienoisspottivalojen avulla muotimyymälöihin kaikkialla maailmassa

TrueFashion

TrueFashion Gen.2 on LED-kohdevalaistuksen tuoteperhe, joka on tarkoitettu muotimyymälöiden erityistarpeisiin. Näiden pienoisspottivalaisimien pelkistetty ja viimeistelty ulkoasu mukautuu myymälän sisustukseen. Tämän spottivalaisimen korkea valon laatu perustuu innovatiiviseen Philips Fashion Proof -optiikkaan (FPO). FPO-linsit poikkeavat tavallisista linseistä sillä ne sisältävät mikro-optiikoita ja sferuliitti-elementtejä. Siten ne tarjoavat paljon suuremman keski-intensiteetin valokeilassa sekä eliminoivat hukkavaloa sekä sädekehän heijastumista. Tämä varmistaa voimakkaan korostuksen valaistuksen avulla, minkä muotiasiakkaat jo tuntevatkin perinteisistä CDM- ja halogeenilampuista. FPO-linsit tekevät ostoskokemuksesta silmille miellyttävää ja vähentävät häikäisyä viisinkertaisesti verrattuna LED-projektoriin ja vielä enemmän verrattuna LED-projektoriin kollimaattorilinsillä. FPO-linssin rakenteen ansiosta huomio ei kiinnity pintojen pölyyn, jolloin yleinen mielikuva liikkeestä on siistimpi. Näin TrueFashion luo ainutlaatuisia valaistuselämyksiä. Tämä muotivalovalikoima on täysin valmis kansainvälistä sertifiointia varten, joten se on hyvä valinta myös toimintasi kansainvälistä laajentumista ajatellen. Lisäksi tarjoamme logistiikka- ja tukipalveluja kaikkialla maailmassa. Saat yhtenäisen brändikuvan maailmanlaajuisesti. TrueFashion Gen.2 parantaa värien visuaalisuutta ja liikkeesi myyntiä.

Hyödyt

- Paras valon laatu Philips Fashion Proof -optiikan ansiosta. Ei hukkalampun tai häikäisyä vaan ihanteellinen valokeila ja täsmälliset kontrastit myymälän ulkoasun parantamiseksi ja kokoelman esittelemiseksi parhaassa valossa.
- TrueFashion-pienoisspottivalojen valikoima sointuu saumattomasti myymälän ulkoasuun. Suljetut pinnat ja tyylikkääts yksityiskohdat saavat aikaan nykyaikaisen ilmeen ja vähentävät pölyn kertymistä. Uputettu optiikka vähentää häikäisyä, joten huomio kiinnittyy myytäviin tuotteisiin.
- Keskitetty muotoilu takaa sen, että spot-valaisin tarvitsee minimaalisen tilan ympärilleen. Se tarjoaa myös parhaimman staattisen tasapainon, joka estää valon kallistumista.
- Integroitu liitännäslaitte, minimoitu koko ja keskitetty muotoilu sallivat maksimimäärän spot-valaisimia per kisko pienessä tilassa, kuten näyteikkunoissa.

Ominaisuudet

- Laadukasta valoa Philips Fashion Proof -optiikalla, jonka voimakas valokeila, vähäinen häikäisy ja olematon hukkalampun soveltuvat erityisesti muotimyymlöiden valaistustarpeisiin.
- Philips Fashion -LED-sävyt: PremiumWhite CRI 90 >50, 3000 K , 3 500 tai 4 000 K, PremiumColor ja Denim, CRI 90, Ra > 89 3000 K
- Pienikokoinen spottipää, jonka Mini-koon halkaisija on 66 mm ja Compact-koon 80 mm
- Laaja valikoima valokeiloja erittäin kapeasta 64 Kcd:n keskivalokeilalla varustetusta 6°:n valokeilasta jopa 12°:n ,18°:n, 24°:n, 30°:n tai 36°:n valokeilakulmiin

Käyttökohteet

- Muotimyymlät
- Myymälät

Spesifikaatiot

Lisävarusteet	Siipimallinen häikäisyrajoitin ST710Z
Valonlähteen valokeilan kulma	120 °
Valaisimen valokeilan hajautus	18°
Valaisimen pääväri	Valkoinen
Himmennys	Ei
Liitännäslaitte	Tehonsyöttöyksikkö (PSU)
Ohjaimen vikaantumistaso 5 000 tunnin kohdalla (%)	0.1 %
Vastaava alkuväriämpötila	3000 K

Ottoteho alussa	24.5 W
LED-valaisimen tehokkuus alussa	79 lm/W
Valovirta alussa	2000 lm
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tulojännite	220 – 240 V
Kytkevirta (A)	18 A
Materiaali	Runko: alumiini
Optiikka	18 Keilakulma 18°
Tyyppi	ST705T
Takuuaika	5 vuotta

TrueFashion

Versions



TrueFashion2 Mini - 3000 K

Tuotetiedot



ST705T WH TrueFashion2 mini
central hinge tilt



ST705T WH TrueFashion2 mini
Lens detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
back detail



ST705T WH TrueFashion2 mini
front view

