



OptiFlood MVP506

MVP506 CPO-TW140W K EB OC

OptiFlood, MASTER CosmoWhite CPO-TW, 140 W, Reattore elettronico EB, Ottica per lampada CosmoPolis

La gamma OptiFlood MVP506 si arricchisce da oggi con la versione con la nuova MASTERColour CDM Elite MW, una lampada di media potenza (disponibile in versione da 210W e 315W) in grado di offrire una luce bianca dalle caratteristiche finora impensabili. L'elevata efficienza di lampada ed il ballast elettronico permettono ottimi livelli di illuminamento con un minore consumo – riducendo le emissioni di CO₂ – ed un risparmio energetico rispetto alle tradizionali sorgenti da 250W e 400W. OptiFlood MVP506 è un elegante proiettore che può essere utilizzato per l'illuminazione di impianti sportivi e spazi aperti in generale, oltre che per applicazioni architettoniche. Offre un eccellente controllo della luce dispersa e dell'abbagliamento. La gamma di riflettori, tra cui un'ottica asimmetrica e l'ottica POT per illuminazione stradale, assicura la massima flessibilità di applicazione. OptiFlood MVP506 può alloggiare lampade a ioduri metallici per una buona resa dei colori o lampade al sodio ad alta pressione per applicazioni più economiche. L'apertura a cerniera ed il sistema di puntamento sono stati integrati nel design del prodotto per mantenere l'estetica generale. Uno schermo a lamella, disponibile come accessorio, riduce il livello di illuminazione direttamente sotto il proiettore e la luce dispersa posteriormente.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Test filo incandescente	
Codice famiglia lampada	CPO-TW [MASTER CosmoWhite CPO-TW]	Temperatura 850 °C, durata 5 s	
Unità elettrica/alimentatore	EB [Reattore elettronico EB]	Dati tecnici di illuminazione	
Codice famiglia prodotto	MVP506 [OptiFlood]	Tipo copertura ottica	Vetro piano
Marchio CE	Si	Tipo di ottica aree esterne	Ottica per lampada CosmoPolis
Marchio ENEC	Marchio ENEC		

OptiFlood MVP506

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Consumo energetico	140 W
Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Grigio
Approvazione e applicazione	
e una gestione termica	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK09 [10 J]
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MVP506 CPO-TW140W K EB OC

Nome completo prodotto	MVP506 CPO-TW140W K EB OC
Full EOC	871155972460700
Codice d'ordine	72460700
Codice materiale (12NC)	910403078412
Codice locale	MVP506CP140KOC
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711559724607
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
EAN/UPC - Case	8711559724607

Disegno tecnico

