

PHILIPS

Lighting



TCW060

TCW060 2xTL-D36W EB

2 pcs - MASTER TL-D - 36 W - Elektronik

Zorlu kořullara sahip ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanan TCW060 modeli; hesaplı, kompakt bir su geçirmez aydınlatma armatürüdür. Özel olarak TL-D ve TL5 ampul kullanan modelleri vardır. IP65 düzeyine kadar Ingress korumalı olan ve yalnızca elektronik tertibatta çalışan bu model, ıslak alanlarda elektromanyetik çözümle aynı maliyete sahip, enerji tasarrufu sağlayan güçlü bir çözümdür. Esnek tavan klipsi kolay montaj ve bakım olanağı sağlar.

Ürün veri

| Genel Bilgiler | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Işık kaynağı sayısı | 2 [2 pcs] |
| Lamba ailesi kodu | TL-D [MASTER TL-D] |
| Işık kaynağının ışın açısı | - ° |
| Lamba gücü | 36 W |
| Işık kaynağı rengi | - |
| Birleşik paket | - |
| Sürücü birimi sayısı | 1 unit |
| Sürücü | EB [Elektronik] |
| Optik kapak/lens türü | PCP [Polycarbonate bowl/cover prismatic] |
| Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | - |
| Acil durum aydınlatması | No [-] |
| Bağlantı | 3 direkli vidalı bağlantı bloğu |
| Kablo | - |
| Koruma sınıfı IEC | Güvenlik sınıfı I |
| Ateşleme teli testi | Sıcaklık 650 °C, süre 5 sn |
| Alev alma işareti | NO [-] |
| Ülke modeli | NO [Norway] |
| CE işareti | CE mark |

| | |
|---------------------------------|-------|
| ENEC işareti | - |
| Garanti süresi | 3 yıl |
| Sabit ışık çıkışı | No |
| MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı | 13 |
| EU RoHS ile uyumludur | Evet |
| Birleşik parlama derecesi CEN | 25 |

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler

| | |
|----------------------------|------------------|
| Giriş Voltajı | 220 to 240 V |
| Giriş Frekansı | 50 ila 60 Hz |
| Başlangıç CLO güç tüketimi | Not applicable W |
| Kalkış Akımı | 20 A |
| Ani akım süresi | 0,37 ms |
| Güç Faktörü (Min) | 0,9 |

Kontroller ve Dimming

| | |
|----------------|-------|
| Dim Edilebilir | Hayır |
|----------------|-------|

TCW060

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

| | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Reflektör malzemesi | Çelik |
| Optik sistem malzemesi | Polycarbonate |
| Optik kapak/lens malzemesi | Polikarbon |
| Genel uzunluk | 1270 mm |
| Genel genişlik | 136 mm |
| Genel yükseklik | 90 mm |
| Renk | Gray |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 90 x 136 x 1270 mm (3.5 x 5.4 x 50 in) |

Onay ve Uygulama

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı | IP65 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı] |
| Mekanik çarpışma koruma kodu | IK08 [5 J vandal-protected] |

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

| | |
|-----------------------------------------|------|
| Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı | - K |
| Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi | - |
| Başlangıç giriş gücü | 72 W |


| | |
|------------------------|--------|
| Güç tüketimi toleransı | +/-10% |
|------------------------|--------|

Uygulama Koşulları


| | |
|-------------------------|----------------|
| Ortam sıcaklığı aralığı | -15 - +25 °C |
| Maksimum dim seviyesi | Not applicable |
| Rastgele anahtara uygun | No |

Ürün Verileri

| | |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Tam ürün kodu | 871794389776699 |
| Sipariş ürün adı | TCW060 2xTL-D36W EB |
| EAN/UPC - Ürün | 8717943897766 |
| Sipariş kodu | 89776699 |
| Numeratör - Paket Başına Miktar | 1 |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 6 |
| SAP Malzemesi | 910503696218 |
| SAP Net Ağırlık (Parça Başı) | 2,400 kg |



Boyutlu çizim



TCW060

