



TCW060

TCW060 2xTL-D58W EB

2 pcs – MASTER TL-D – 58 W – Electronic

TCW060, разработанный для использования в сложных средах, является экономичным, компактным, водонепроницаемый светильник. Специально разработанные модели работают на основе ламп TL-D и TL5. Влагозащита уровня IP65 и работа исключительно от электронного устройства делает этот светильник конкурентным, энергосберегающим решением для сырых помещений; при этом его стоимость аналогична стоимости электромагнитных решений. Гибкое потолочное крепление обеспечивает простоту установки и обслуживания.

Данные о продукции

Общая информация	
Количество источников света	2 [2 pcs]
Код лампового семейства	TL-D [MASTER TL-D]
Угол расхождения луча от источника света	- °
Мощность лампы	58 W
Цвет источника света	-
Kombipack	-
Количество единиц ПРА	1 unit
ПРА	EB [Electronic]
Тип оптического плафона / линзы	PCP [Polycarbonate bowl/cover prismatic]
Аварийное освещение	No [-]
Соединение	Винтовой блок трехполюсный
Кабель	-
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Знак пожароопасности	NO [-]

Версия для страны	NO [Norway]
Маркировка CE	CE mark
Метка ENEC	-
Гарантийный период	3 года
Постоянная светоотдача	No
Количество продуктов на прерывателе	15
Универсальная оценка блокирования CEN	25

Эксплуатационные и электрические характеристики

Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Начальная потребляемая мощность при постоянной светоотдаче (CLO)	Not applicable W
Пусковой ток	24 A
Время пуска	0,3 ms
Коэффициент мощности (мин.)	0.9

TCW060

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Механические компоненты и корпус	
Материал отражателя	Сталь
Оптический материал	Polycarbonate
Материал оптической крышки/линзы	Поликарбонат
Общая длина	1570 mm
Общая ширина	136 mm
Общая высота	90 mm
Цвет	Gray
Размеры (высота x ширина x глубина)	90 x 136 x 1570 mm (3.5 x 5.4 x 61.8 in)
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. корр. цветовая температура	- К
Начальная входная мощность	110 W

Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	От -15 до +25°C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No
Данные об изделии	
Полный код продукта	871794389778099
Название продукта для заказа	TCW060 2xTL-D58W EB
EAN/UPC — продукт	8717943897780
Код заказа	910503696418
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	910503696418
Вес нетто (шт.)	2,900 kg



Чертеж размеров

1200

TCW060

