



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

SM060C LED32S/840 PSU W20L120

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted, 36 W, 1200x200 mm, 3200 lm, 4000 K

Svítlidla LEDINAIRE představují výběr populárních skladových svítidel, která přinášejí vysokou kvalitu Philips za konkurenčně schopnou cenu. Spolehlivost, energetická účinnost a cenová dostupnost - to je to co potřebujete.

Údaje o produktu

| Obecné informace | |
|--------------------------------|---|
| Kód řady svítidel | LED32S [LED Module, system flux 3200 lm] |
| Patice krytky | - [-] |
| Vyměnitelný světelný zdroj | Ne |
| Počet předřadnikových jednotek | 1 jednotka |
| Předřadník | - |
| Včetně předřadníku | Ano |
| Poznámky | *-Podle metodického dokumentu organizace Lighting Europe „Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018“ (Analýza výkonu LED svítidel – leden 2018) neexistuje žádný statisticky významný rozdíl v poklesu světelného toku mezi B50 a například B10. Z tohoto důvodu představuje hodnota mediánu životnosti (B50) také hodnotu pro B10. |
| Lighting Technology | LED |
| Vrstva | Hodnota |

| Značka CE | Ano |
|---|------------------------------------|
| Záruční lhůta | 3 roky |
| Značka hořlavosti | - |
| Značka ENEC | - |
| Test žhavým drátem | Teplota 650 °C, doba 30 s |
| Splňuje požadavky evropské směrnice | Ano |
| RoHS | |
| Světelné technické | |
| Světelný tok | 3 200 lm |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 89 lm/W |
| Index podání barev (CRI) | ≥80 |
| Barva světelného zdroje | 840 neutrální bílá |
| Typ optiky | - |
| Typ optického krytu | Akrylátová miska/kryt, mléčné sklo |
| Divergence světelného paprsku svítidla | 108° |

LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

| | |
|--------------------------------|----|
| Jednotné hodnocení oslnění CEN | 22 |
|--------------------------------|----|

Provozní a elektrické

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vstupní napětí | 220-240 V |
| Frekvence sítě | 50 to 60 Hz |
| Náběhový proud | 5,3 A |
| Doba náběhového proudu | 7 ms |
| Spotřeba energie | 36 W |
| Účinnost (zlomek) | 0.9 |
| Připojení | Zasunovací konektor a ochrana proti napínání |
| Kabel | - |
| Počet produktů na MCB 16 A typu B | 24 |

Teplota okolí

| | |
|------------------------|---------------|
| Rozsah okolních teplot | +10 až +40 °C |
|------------------------|---------------|

Řízení a stmívání

| | |
|--|----------------------------------|
| Stmívatelné | Ne |
| Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto) |
| Stálý světelný tok | Ne |

Mechanické a materiály

| | |
|--|-----------------------|
| Materiál těla | Ocel |
| Materiál reflektoru | - |
| Materiál optiky | - |
| Materiál optického krytu / čočky | Polymethylmethakrylát |
| Fixační materiál | Ocel |
| Barva těla | Bílá |
| Povrchová úprava optického krytu / čočky | Opálové provedení |
| Celková délka | 1 200 mm |
| Celková šířka | 200 mm |
| Celková výška | 53 mm |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 53 x 200 x 1200 mm |

Certifikace a použití

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Kód ochrany proti vniknutí | IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK03 [0,3 J] |
| Hodnocení udržitelnosti | - |
| Třída ochrany IEC | Bezpečnostní třída I |

Počáteční parametry (podle IEC)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Tolerance světelného toku | +/-10% |
| Počáteční chromatičnost | (0.38, 0.38) SDCM <5 |
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |

Životnost (podle IEC)

| | |
|---|-------|
| Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h | 7,5 % |
| Pokles světelného toku při střední životnosti* 50 000 h | L65 |


Podmínky použití

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výkon při okolní teplotě Tq | 25 °C |
| Vhodné pro náhodné spínání | Ne |

Označení a balení

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Objednací název produktu | SM060C LED32S/840 PSU W20L120 |
| Celý název výrobku | SM060C LED32S/840 PSU W20L120 |
| Full EOC | 871869606962200 |
| Objednací kód | 06962200 |
| Číslo materiálu (12NC) | 910503910206 |
| Číslování SAP – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8718696069622 |
| Číslování SAP – balení v krabici | 1 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8718696069622 |

Rozměrové výkresy



LEDINAIRE SM060C Surface-mounted

