



CoreLine Downlight

DN140B LED20S/840 PSU WR PI6

CoreLine Downlight, 19 W, D200 mm, 2200 lm, 4000 K,
Riflettore bianco, Smerigliata, IP20

La gamma di apparecchi a incasso CoreLine Downlight è stata progettata per sostituire le soluzioni downlight di tipo CFL-ni/CFL-i. Un TCO interessante che aiuta i clienti ad effettuare il passaggio alla tecnologia LED, e un effetto di illuminazione naturale, rendono questa gamma adatta per applicazioni di illuminazione generale. Offrono inoltre risparmi energetici immediati e una durata nettamente superiore, per una soluzione dal buon rapporto qualità prezzo che rispetta l'ambiente. Sono facili da installare grazie alle dimensioni standard dell'incasso e ai connettori push-in.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Marchio di infiammabilità	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Marchio ENEC	-
Numero di riduttori	1 unità	Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Driver incluso	Sì	Conformità a RoHS EU	Sì
Note	* Secondo le linee guida del documento di Lighting Europe "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": dal punto di vista statistico, non esiste alcuna differenza rilevante di mantenimento lumen tra B50 e B10. Pertanto il valore mediano della durata utile (B50) rappresenta anche il valore B10.	Dati tecnici di illuminazione	
Lighting Technology	LED	Flusso luminoso	2.200 lm
Tier	Performance	Rosso saturo (R9)	<50
Marchio CE	Sì	Temperatura del colore correlata	4000 K
Periodo di garanzia	5 anni	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	119 lm/W
		Indice di resa cromatica (CRI)	≥80
		Valore di tremolio (PstLM)	1
		Effetto stroboscopico	0,4
		Angolo del fascio di luce della sorgente luminosa	120 °

CoreLine Downlight

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	-
Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa	60°
Fattore di abbagliamento UGR (Unified Glare Rate)	25

Funzionamento e parte elettrica

Tensione in ingresso	220-240 V
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Consumo energetico CLO iniziale	- W
Consumo energetico CLO medio	- W
Consumo energetico CLO finale	- W
Corrente di spunto	2,2 A
Tempo di spunto	0,045 ms
Consumo energetico	19 W
Fattore di potenza (frazione)	0.95
Connessione	Connettore 6 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	24

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Polycarbonato
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Smerigliata
Finitura riflettore	Riflettore bianco
Altezza complessiva	105 mm
Diametro complessivo	216 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK02 [0,2 J standard]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I
Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.380,0.377) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	1 %
Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70

Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	Sì

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
Nome completo prodotto	DN140B LED20S/840 PSU WR PI6
Full EOC	871016332585900
Descrizione codice locale	32585900
Codice d'ordine	32585900
Codice materiale (12NC)	911401631505
Codice locale	32585900
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8710163325859
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8710163334776

CoreLine Downlight

Disegno tecnico

