



Ledinaire Highbay

BY020Z G2 ALU

Ledinaire High-bay, Accessory, Aluminium

Ledinaire Highbay er et prisvenligt alternativ til højloftede industrihaller. Det fås med to lumenpakker (10000 og 20000lm) og i 4000 Kelvin. Ledinaire Highbay er bredstrålende som standard, men reflektor kan købes som tilbehør, der gør det mediumstrålende

Produkt data

Generelle oplysninger	
Farve på tilbehør	Aluminium
Plan	Værdi
Drift og el	
Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	382 mm
Samlet bredde	382 mm
Samlet højde	156 mm
Samlet diameter	382 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	156 x 382 x 382 mm
Materiale	Aluminium
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-

Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Beskyttelsesklasse IEC	-
Produktdata	
Ordreproduktnavn	BY020Z G2 ALU
Det fulde produktnavn	BY020Z G2 ALU
Full EOC	871951453017199
Ordrekode	911401657907
Materiale nr. (12NC)	911401657907
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514530171
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8719514939424

Ledinaire Highbay

Målskitse

