

Panel Ledinaire WL060V montovaný na stenu

Rozptyl svetelného lúča svietidla	120°
-----------------------------------	------

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	220–240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Nárazový prúd	3,24 A
Čas zapínania	0,043 ms
Spotreba	12 W
Účinnosť (zlomok)	0.9
Zapojenie	Zástrčný konektor, 3 pólový
Kábel	-
Počet produktov na MCB 16 A typ B	50

Teplota

Široký rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 °C
--------------------------------	---------------

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
Napájač/napájací zdroj/transformátor	Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté)
Konštantný svetelný výkon	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Polypropylén
Materiál reflektora	Polykarbonát
Optický materiál	Polymetylmakrylát
Materiál optického krytu	Polymetylmakrylát
Materiál upevnenia	-
Farba telesa	Biela
Povrchová úprava optického krytu	Opálové
Celková dĺžka	285 mm
Celková šírka	285 mm
Celková výška	88 mm
Celkový priemer	285 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	88 x 285 x 285 mm

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP44 [Ochrana pred dotykem káblom a odolnosť proti ostriekaniu]
-----------	---

Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK03 [0,3 J]
Hodnotenie trvalej udržateľnosti	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II

Počiatkový výkon (súlud s požiadavkami IEC)

Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatková chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlud s požiadavkami IEC)

Poruchovosť napájača pri 5 000 h	0,005 %
Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	2,24 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70


Podmienky použitia

Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nevzťahuje sa na zariadenie
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nevzťahuje sa na zariadenie

Údaje o produkte

Objednávkový názov produktu	WL060V LED11S/840 PSU II WH
Úplný názov produktu	WL060V LED11S/840 PSU II WH
Úplný kód produktu	871016333910899
Objednávkový kód	33910899
Č. materiálu (12NC)	911401802180
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8710163339108
Čitateľ – počet balení v krabici	5
EAN/UPC – balenie	8710163339160

Rozmerový obrázok



Panel Ledinaire WLO60V montovaný na stenu

