



CoreLine projektør gen2

ST151T LED30S/930 MB WH

25 °, 930 Varm hvid, Strømforsyningsenhed (Til/Fra), Hvid

Den seneste generation af den velkendte CoreLine projektør har fået forbedret sit design og sin ydeevne, så den nu sætter et endnu højere niveau og en ny standard for projektører til brug i detailhandlen og hotel- og restaurationsbranchen.

Advarsler og sikkerhed

- Armaturet bør monteres uden for rækkevidde.
- Armaturet bør installeres af en autoriseret elektriker og tilsluttes i overensstemmelse med de seneste IEE-elektriske regler eller de nationale krav.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Lysteknisk | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Udskiftelig lyskilde | Nej | Lysstrøm | 3.000 lm |
| Antal forkoblingsenheder | 1 enhed | Mættet rød (R9) | >50 |
| Driver inkluderet | Ja | Korreleret farvetemperatur (nom.) | 3000 K |
| Lighting Technology | LED | Lyseffekt (nominel) (nom.) | 100 lm/W |
| Plan | Værdi | Farvegengivelsesindeks (CRI) | >90 |
| CE-mærke | Ja | Flimmerværdi (PstLM) | 1 |
| Garantiperiode | 5 år | Værdi for stroboskopisk effekt (SVM) | 1,6 |
| Mærke for brændbarhed | - | Lyskildens spredningsvinkel | 25 ° |
| ENEC-mærke | ENEC-mærke | Lyskildefarve | 930 Varm hvid |
| Glødetrædstest | Temperatur 650 °C, varighed 30 s | Optiktype | Mellembred stråle |
| EU RoHS-godkendt | Ja | Lampens lysstrålespedning | 25° |

CoreLine projektør gen2

| | |
|---|----|
| UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN | 19 |
|---|----|

Drift og el

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Indgangsspænding | 220 til 240 V |
| Linjefrekvens | 50 or 60 Hz |
| Indledende CLO-strømforbrug | 30 W |
| Gennemsnitligt CLO-strømforbrug | 30 W |
| Startstrøm | 43,8 A |
| Starttid | 0,0115 ms |
| Strømforbrug | 30 W |
| Effektfaktor (brøk) | 0.9 |
| Tilslutning | 3C-skinne |
| Kabel | - |
| Antal produkter på MCB af 16 A type B | 30 |

Temperatur

| | |
|----------------------------|----------------|
| Omgivende temperaturområde | -20 til +40 °C |
|----------------------------|----------------|

Lysstyringssystemer og dæmpning

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Dæmpbar | Nej |
| Driver/strømheder/transformer | Strømforsyningsenhed (Til/Fra) |
| Konstant lysudbytte | Nej |

Mekanik og armaturhus

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Materiale for lampehus | Aluminium |
| Reflektormateriale | - |
| Optikmateriale | Polykarbonat |
| Optikafskærmning/objektivmateriale | Polykarbonat |
| Fikseringsmateriale | - |
| Farve på armaturhus | Hvid |
| Optikafskærmning/objektivfinish | - |
| Samlet længde | 207 mm |
| Samlet bredde | 87 mm |
| Samlet højde | 125 mm |
| Samlet diameter | 80 mm |
| Mål (højde x bredde x dybde) | 125 x 87 x 207 mm |

Godkendelse og anvendelsesområde

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP20 [Fingerbeskyttelse] |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK03 [0.3 J] |
| Bæredygtighedsklassificering | - |
| Beskyttelsesklasse IEC | Sikkerhedsklasse I |
| Fotobiologisk sikkerhed | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Fotobiologisk risikospecifikation | 0,2 m |

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Lysstrømstolerance | +/-10% |
| Indledende kromaticitet | (0.4355, 0.4045) SDCM <4 |
| Tolerance for strømforbrug | +/-10% |

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

| | |
|--|--------|
| Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer | 0,05 % |
| Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer | L70 |


Anvendelsesbetingelser

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Ydeevne – omgivende temperatur Tq | 25 °C |
| Maksimalt dæmpningsniveau | Ikke relevant |
| Velegnet til tilfældigt skift | Nej |

Produktdata

| | |
|--|-------------------------|
| Ordreproduktnavn | ST151T LED30S/930 MB WH |
| Det fulde produktnavn | ST151T LED30S/930 MB WH |
| Full EOC | 871951452857499 |
| Ordrekode | 52857499 |
| Materialenr. (12NC) | 911401846782 |
| SAP-tæller – antal pr. pakke | 1 |
| EAN/UPC - Produkt/Æske | 8719514528574 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| EAN/UPC – kasse | 8719514528659 |

Målskitse



CoreLine projektør gen2

