



Essential SmartBright G2 LED Floodlight

BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 1600 лм, 20 В, Теплый белый 830, 100°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодные прожекторы заливающего света EssentialSmartBright G2 предназначен для освещения парков, акцентного освещения, архитектурной подсветки фасадов и функциональной подсветки промышленных территорий. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и для установки внутри помещений. Высокая эффективность, благодаря использованию новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии.

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Драйвер в комплекте	Да
Тип светогенератора	LED
Осветительная технология	LED
Маркировка CE	Маркировка CE
Знак пожароопасности	-

Технические характеристики освещения	
Светоотдача	1 600 лм
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-

Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Цвет источника света	Теплый белый 830
Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
Светораспределение светильника	100°

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 В
Частота сети	50 to 60 Hz
Энергопотребление	20 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9

Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,25 м без вилки

Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °С
--------------------------------------	------------------

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	130 мм
Общая ширина	116,5 мм
Общая высота	28 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	28 x 117 x 130 мм

Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM <7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB
Полное название продукта	BVP132 LED16/WW 20W 220-240V WB
Полный код продукта	911401859098
Код заказа	911401859098
Материал № (12NC)	911401859098
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163314334
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163314488

Чертеж размеров

