



# Essential SmartBright G2 LED Floodlight

**BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB**

Essential SmartBright G2 LED Floodlight, 4000 лм, 50 В, Теплый белый 830, 100°, Класс безопасности I, Монтажный кронштейн, регулируемый

Светодиодные прожекторы заливающего света EssentialSmartBright G2 предназначен для освещения парков, акцентного освещения, архитектурной подсветки фасадов и функциональной подсветки промышленных территорий. Прожектор может использоваться как для наружной установки, так и для установки внутри помещений. Высокая эффективность, благодаря использованию новейших светодиодных технологий, обеспечивает существенную экономию энергии.

## Данные о продукции

Общая информация		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Сменный источник света	Нет	Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 К
Драйвер в комплекте	Да	Эффективность (номинальная) (ном.)	80,00 лм/Вт
Тип светогенератора	LED	Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Осветительная технология	LED	Цвет источника света	Теплый белый 830
Маркировка CE	Маркировка CE	Тип оптической крышки	Поликарбонатный колпак/плафон, плоский
Знак пожароопасности	-	Светораспределение светильника	100°
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Светоотдача	4 000 лм	Входное напряжение	От 220 до 240 В
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-	Частота сети	50 to 60 Hz
Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-	Энергопотребление	50 Вт
		Коэффициент мощности (доля)	0.9

## Essential SmartBright G2 LED Floodlight

Соединение	Свободные вводы/провода
Кабель	Кабель 0,25 м без вилки

### Температура

Диапазон температур окружающей среды	От -40 до +45 °C
--------------------------------------	------------------

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
Интерфейс управления	-

### Механические компоненты и корпус

Материал корпуса	Отлитый под давлением алюминий
Материал оптической крышки	Поликарбонат
Цвет корпуса	Черный
Монтажное устройство	Монтажный кронштейн, регулируемый
Покрытие оптической крышки	Текстурное
Общая длина	240 мм
Общая ширина	201 мм
Общая высота	38 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	38 x 201 x 240 мм

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения (IP)	IP65 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
----------------------------------	--

Код степени защиты от механических воздействий	IK06 [1 Дж]
Класс защиты IEC	Класс безопасности I

### Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	SDCM <7
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB
Полное название продукта	BVP135 LED40/WW 50W 220-240V WB
Полный код продукта	911401859698
Код заказа	911401859698
Материал № (12NC)	911401859698
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8710163314396
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8710163314549

### Чертеж размеров

