



# CoreLine Surface-mounted

## SM136V 31S\_37S\_43S/840 PSU W20L120 NOC

CoreLine Surface-mounted, All-in, 31 W, 22 W, 1200x200 mm, 3100 lm, 3700 lm, 4300 lm, 4000 K

CoreLine overflademonteret lever op til løftet fra CoreLine om innovative, brugervenlige armaturer i høj kvalitet. CoreLine overflademonteret er af høj kvalitet og designet til at erstatte eksisterende overflademonterede armaturer med T8- eller T5-teknologi. Denne serie giver en innovativ ny mulighed for at vælge forskelligt lysudbytte i et enkelt armatur kaldet MultiLumen. Øjeblikkelig energibesparelse og længere levetid gør dette til en miljøvenlig og økonomisk løsning. Vores overflademonterede armaturer er nemme at installere med et hurtigstik. I dette sortiment fås også Interact Ready-armaturer med integreret trådløs kommunikation, som er fuldt kompatible med Interact gateways, sensorer og software.

### Advarsler og sikkerhed

- Produktet er IPX0 og som sådan ikke beskyttet mod indtrængen af vand, og vi anbefaler derfor kraftigt, at de omgivelser, som armaturet skal installeres i, kontrolleres på relevant vis.
- Hvis ovenstående råd ikke følges, og armaturerne udsættes for indtrængen af vand, kan Philips/Signify ikke garantere mod fejlfunktion, og produktgarantien bortfalder.

### Produkt data

<b>Generelle oplysninger</b>		<b>CE-mærke</b>	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	<b>Garantiperiode</b>	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	<b>Mærke for brændbarhed</b>	Til montering på normalt antændelige overflader
Driver inkluderet	Ja	<b>ENEC-mærke</b>	ENEC-mærke
Lighting Technology	LED	<b>Glødetrådtest</b>	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Plan	ydelse		

## CoreLine Surface-mounted

EU RoHS-godkendt	Ja
------------------	----

### Lysteknisk

Lysstrøm	3.100 3.700 4.300 lm
Mættet rød (R9)	<50
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Spredningsvinkel 100°
Lampens lysstrålespedning	100°
UGR (Unified Glare Rating – universalblændingsniveau) CEN	25
"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen

### Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	15,3 A
Starttid	0,29 ms
Strømforbrug	31 22 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilslutning	Tilslutningsenhed, 3-polet
Kabel	Kabel med stik, 3-polet
Antal produkter på MCB af 16 A type B	35

### Temperatur

Omgivende temperaturområde	-10 til +40 °C
----------------------------	----------------

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømenhed/transformer	Strømforsyningsenhed (Til/Fra)
Konstant lysudbytte	Nej

### Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Stål
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymethylmethacrylat
Fikseringsmateriale	Stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Mikroprismatisk linse
Samlet længde	1.200 mm

Samlet bredde	200 mm
Samlet højde	68,5 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	69 x 200 x 1200 mm

### Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20/44 [Fingerbeskyttelse, beskyttet med wire, stænksikker]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsklassificering	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Fotobiologisk sikkerhed	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM ≤3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 50.000 timer	L85
Bevarelse af lumen ved middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L70

### Anvendelsesbetingelser

Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Velegnet til tilfældigt skift	Ja

### Produktdata

Ordreproduktnavn	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC
Det fulde produktnavn	SM136V 31S_37S_43S/840 PSU W20L120 NOC
Full EOC	871951451231300
Ordrekode	911401881781
Materialenr. (12NC)	911401881781
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8719514512313
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8719514512313

## CoreLine Surface-mounted

### Målskitse

