



Vaya Flood LP Small

BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE

Very wide beam angle 90°

Bütçeleri kısıtlı mülk sahipleri ve müteahhitler yatırımlarının karşılığını almayı isterler.Vaya ışıklandırma ilk yatırım maliyetini en aza indiren, düşük maliyetli ve güvenilir bir LED çözümdür; mülkiyetlere hayat veren ilgi çekici, dinamik ve renkli aydınlatma efektleri oluşturmaya yönelik olağanüstü bir esneklik sağlar.Sağlam bir yapıya sahip olan Vaya ışıklandırma, standart DMX512 kontrol cihazıyla basit bir açma-kapama anahtarına ve değişen renklere sahip geniş bir tekli renk seçeneği sunar. Kurulumu ve hedeflenmesi çok kolaydır.

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]
Işık kaynağı rengi	Nötr beyaz
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır
Sürücü dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GT [Tempered glass]
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	90°
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark
CQC işareti	CQC-mark
Optic type outdoor	Very wide beam angle 90°
PSE işareti	PSE mark
Açı	90°
Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	100 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Glass
Optik kapak/lens malzemesi	Temperlenmiş cam
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Renk	Dark gray
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]
Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Başlangıçtaki ilişkili Renk Sıcaklığı	4000 K


Vaya Flood LP Small

Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	82
Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	71000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	45000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	45000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	23000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	23000

Uygulama Koşulları	
Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +40 °C
Ürün Verileri	
Tam ürün kodu	871829164959599
Sipariş ürün adı	BCP432 4000 100-240 90 CE CQC PSE
EAN/UPC - Ürün	8718291649595
Sipariş kodu	64959599
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	4
Malzeme No. (12NC)	912400133963
Net Ağırlık (Parça Başı)	2,770 kg

IK 06

Boyutlu çizim



Vaya

