



FlexElite IntelliHue

BGC496 IHUE ROGGRBPL 2 WH P152

FlexElite IntelliHue, 2 Nodes, White Node/Cable, 152 mm (6 in)
On-Center Node Spacing


FlexElite je najnovší, najjasnejší a najflexibilnejší člen radu Flex. Svetidlo ponúka inovatívny modulárny dizajn, ktorý vám umožní stanoviť presný počet a konfiguráciu uzlov, ktorý potrebujete pre svoj projekt. Časti a prepojovacie káble FlexElite sa rýchlo a ľahko spájajú a poskytujú neuveriteľné možnosti prispôsobenia, ktoré vám menej modulárne riešenia neponúknu. V prípade svetidiel FlexElite si vyberiete počet uzlov, ako aj dĺžku a rozstupy medzi nimi tak, aby vyhovovali presným potrebám jednotlivých projektov. Dlhšie vzdialenosti a väčšie rozstupy medzi uzlami vám umožnia zvládnuť náročnejšie výzvy než ste zvládali doteraz. Systém FlexEliteIntelliHue vytvára milióny sýtych farieb, pastelových farieb a veľmi kvalitné biele svetlo v rámci jedného ovládateľného svetidla.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Prevádzkové a elektrické	
Farba svetelného zdroja	IntelliHue	Vstupné napätie	48 V
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Mechanické časti a teleso	
Typ optiky	120 [Beam angle 120°]	Materiál telesa	Polybutyléntereftalát
Typ optického krytu/šošovky	GT [Tvrdené sklo]	Materiál optického krytu/šošovky	Tvrdené sklo
Rozptyl svetelného lúča svetidla	140°	Farba	Biela
Značka CE	CE mark	Schválenie a použitie	
Značka UL	UL and cUL mark	Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Typ optiky, exteriér	Very wide beam angle 120°	Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK06 [1 J]
Svetelné technické		Štandard vibrácie	Complies with ANSI C136.31, 3G
Osová intenzita v candela	52		

Úroveň vibrácií	Complies with ANSI C136.31, 3G
Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)	
Počiatočný svetelný tok (tok systému)	132 lm
Počiatočný svetelný tok pri teplote chromatickosti 2 700 K	137 lm
Počiatočný svetelný tok pri teplote chromatickosti 4 000 K	149 lm
Počiatočná účinnosť LED svetidla	52,8 lm/W
Počiatočný príkon	2.5 W
Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)	
Vypočítaný pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 25 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 50 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 50 % pri teplote 50 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 50 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 50 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 25 °C	42000

Rozmerový obrázok



FlexElite IntelliHue


Vypočítaný pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 50 °C	80740
Oznámený pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 50 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 25 °C	44802
Oznámený pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 25 °C	42000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 50 °C	35439
Oznámený pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 50 °C	35439

Podmienky použitia

Rozsah okolitých teplôt	-40 až +50 °C
-------------------------	---------------

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869937127299
Objednávkový názov produktu	BGC496 IHUE ROGGRBPL 2 WH P152
EAN/UPC – produkt	8718699371272
Objednávkový kód	401-000001-07
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	6
Materiál SAP	912400136342
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,350 kg
Katalógové číslo	401-000001-07
Catalog Number Description	FlexElite IntelliHue, 2 Nodes, White Node/Cable, 152 mm (6 in) On-Center Node Spacing



FlexElite IntelliHue

