



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+

Floresan lambalar için DALI (IEC62386'ya göre Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arabirimi) veya Touch and Dim düğme protokolü kullanan, akıllı yüksek frekanslı elektronik karartma balastı. Philips MultiOne'la programlanabilir Koridor Modu'nu sunar. Yüksek frekanslı çalışma, ışık kalitesini ve ampul kullanım ömrünü artırır. A1BAT gereksinimlerini karşıladığı için gelecekteki yasal uygulamalarla uyumlu olacaktır.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	195-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	0,5 mA
Ani Akım Genişliği	0,35 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	27 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	28
Kablolama	
Konnektör Türü Giriş Terminalleri	WAGO 250 serisi
Konnektör Türü Çıkış Terminalleri	WAGO 250 serisi
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-25 °C ila 50 °C
Muhafaza Ömrü (Maks.)	75 °C


Muhafaza Maksimum (Maks.)	75 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Kontrol Arayüzü	TD
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	L 123x79x33
Onay ve Uygulama	
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Enerji Verimliliği İndeksi	A1 BAT
Güvenlik Standardı	IEC 61347-2-3
Çevre Standardı	ISO 14001
Onay İşaretleri	EMC CE işareti ENEC sertifikası CCC sertifikası

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Tam ürün adı	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+
Tam ürün kodu	871829124167600
Sipariş kodu	24167600
Malzeme No. (12NC)	913700684766
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291241676
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8718291241683

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

