



HID-HeavyDuty BSN til semi-parallelle tændingsenheder

BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz


Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til brug sammen med en ekstern semiparallel tænder til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON

Produkt data

Drift og el		Det fulde produkt navn	
Indgangsspænding	230 V	Full EOC	871869674108500
Linjefrekvens	50 Hz	Beskrivelse af lokal kode	2049013108
Indgangsfrekvens	50 Hz	Ordrekode	74108500
Ledningsføring		Materialenr. (12NC)	913700753126
Stiktype	Skrue	Lokal ordrekode	2049013108
Godkendelse og anvendelsesområde		SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat	EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696741085
Produktdata		Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Ordreprodukt navn	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	EAN/UPC – kasse	8718696741092

HID-HeavyDuty BSN til semi-parallele tændingsenheder

Målskitse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm

