



# Brilliantline Dichroic

## Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.


### Dane produktu

Informacje ogólne		Napięcie (Nom)	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]		12 V
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]	Napięcie (Nom)	12 V
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h	<b>Układy sterowania i ściemnianie</b>	
Cykl Przetaczania	16 000	Z możliwością przyciemniania	Tak
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h	<b>Mechanika i korpus</b>	
Lighting Technology	Halogen	Wykończenie żarówki	Przezroczyste
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °	<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100	<b>Dane techniczne produktu</b>	
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	500 lm	Nazwa produktu na zamówieniu	Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>		Pełna nazwa produktu	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Zużycie energii	35,0 W	Full EOC	871150042504160
Lamp Current (Nom)	2,92 A	Kod zamówienia	42504160
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s	Materiał Nr (12NC)	924050617102
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s	Numerator - Quantity Per Pack	1
Współczynnik mocy (ułamek)	1	EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500425041

## Brilliantline Dichroic


Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500425065

### Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Dane fotometryczne



### Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

