



Appliance Oven Tubular

App 15W E14 230-240V T22 OV 1CT/10x10F

Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа Т

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Цикл переключения	4 000
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

Технические характеристики освещения

Светоотдача	90 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	15,0 В
Ток лампы (ном.)	0,06 А
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230-240 Вt

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T22 [Т 22 мм]

Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	15 kWh
----------------------------------	--------

Данные об изделии

Название продукта для заказа	App 15W E14 230-240V T22 OV 1CT/10x10F
Полное название продукта	App 15W E14 230-240V T22 OV 1CT/10x10F
Полный код продукта	871869646658200
Код заказа	924196244402
Материал № (12NC)	924196244402
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696466582
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8718696466605

Appliance Oven Tubular

Чертеж размеров

Product	D (max)	C (max)
App 15W E14 230-240V T22 OV 1CT/10x10F	22 мм	49 мм

