



# Appliance Oven Tubular

App 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F

Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа Т

## Данные о продукции

### Общая информация

Цоколь	E14 [E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Номинальный срок службы	1 000 часов
Цикл переключения	4 000
Срок службы (часов)	1 000 часов
Осветительная технология	Incandescent

### Технические характеристики освещения

Светоотдача	172 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 К
Коэффициент цветопередачи (CRI)	100

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Энергопотребление	25,0 В
Ток лампы (ном.)	0,11 А
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Коэффициент мощности (доля)	1
Напряжение (ном.)	230-240 Вt

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Да
--------------------------	----

### Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T25 [Т 25 мм]

### Соответствие требованиям и область применения

Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh
----------------------------------	--------

### Данные об изделии

Название продукта для заказа	App 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F
Полное название продукта	App 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F
Полный код продукта	871869646676600
Код заказа	924198244403
Материал № (12NC)	924198244403
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718696466766
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
EAN/UPC — короб	8718696466780

## Appliance Oven Tubular

### Чертеж размеров

Product	D (max)	C (max)
App 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F	25 мм	57 мм

