



Halogen Classic Reflektor

EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP

Philips Halogen Classic-Lampen haben die gewohnte klassische Form. Diese neue „klassische“ Lampe erzeugt ein hochwertiges Licht, ist dimmbar und leuchtet sofort.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------|---|
| Socket | E27 [E27] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)] |
| Nennlebensdauer | 2.000 Stunde(n) |
| Schaltzyklus | 8.000 |
| Nennlebensdauer (Std.) | 2.000 Stunde(n) |
| Beleuchtungstechnologie | Halogen |

| Lichttechnische Daten | |
|-------------------------------------|---------|
| Ausstrahlungswinkel (Nom) | 30 Grad |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 100 |
| Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert) | 145 lm |

| Betrieb und Elektrik | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Energieverbrauch | 28,0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,12 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht | Sofort volle Lichtleistung s |
| Leistungsfaktor (Bruchteil) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230 V |
| Spannung (Nom) | 230 V |

| Lichtregelung und Dimmen | |
|--------------------------|----|
| Dimmbar | Ja |


| Mechanik und Gehäuse | |
|----------------------|-----------------|
| Kolbenausführung | Matt |
| Kolbenform | NR63 [NR 63 mm] |

| Genehmigung und Anwendung | |
|---------------------------------|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28 kWh |

| Produktdaten | |
|---------------------------------|---|
| Bestell-Produktname | EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP |
| Gesamt-Produktcode | 872790082046104 |
| Bestellcode | 82046104 |
| Material-Nr. (12NC) | 925645344213 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8727900820461 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 10 |
| EAN Umverpackung | 8718696462829 |

Halogen Classic Reflektor

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | C (max) |
|---|---------|---------|
| EcoClassic 28W E27 230V NR63 1CT/10 SRP | 64 mm | 104 mm |

