



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.350 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,38
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,38
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,8 W

Corrente lampada (Nom)	0,440 A
------------------------	---------

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	SI

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	T8

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	G
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1,7 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	37 kWh
Numero di registrazione EPREL	423384


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

# MASTER TL-D Super 80

Nome completo prodotto	MASTER TL-D SUPER 80 36W/840 UNP/25
Full EOC	871150061018840
Descrizione codice locale	3684SV
Codice d'ordine	61018840
Codice materiale (12NC)	927921084069
Codice locale	3684SV


Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500610188
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25
EAN/UPC - Case	8711500632494

## Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

## Durata




Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

# MASTER TL-D Super 80

## Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 36W/840 UNP/25

